

MOPL K32 STAHL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Изображение изделия



Серия Klippon® K, аксессуары

Основные данные для заказа

Версия	Klippon K (корпус из алюминия, пустой), Монтажная панель, Монтажная пластина, Высота: 67 мм, Ширина: 239 мм, Глубина: 2 мм, Основной материал: Сталь листовая, оцинкованная, оцинкованный, серебряный
Заказ №	3073050000
Тип	MOPL K32 STAHL
GTIN (EAN)	4008190857981
Кол.	1 Штука

MOPL K32 STAHL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Сертификаты

ROHS Соответствовать

Размеры и массы

Глубина	2 mm	Глубина (дюймов)	0.0787 inch
Высота	67 mm	Высота (в дюймах)	2.6378 inch
Ширина	239 mm	Ширина (в дюймах)	9.4094 inch
Размеры крепежа, высота	33.5 mm	Размеры крепежа, ширина	231 mm
Масса нетто	224 g		

Температуры

Рабочая температура

Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS Соответствует без исключения
REACH SVHC Нет SVHC выше 0,1 wt%

Общие данные

Толщина материала	2 mm	Вид крепления	привинченный
Поверхность	оцинкованный	Основной материал	Сталь листовая, оцинкованная

Общие данные - аксессуары

Толщина материала	2 mm	Вид крепления	привинченный
Поверхность	оцинкованный	Основной материал	Сталь листовая, оцинкованная
Размеры крепежа, ширина	231 mm	Размеры крепежа, высота	33.5 mm

Классификации

ETIM 8.0	EC000213	ETIM 9.0	EC000213
ETIM 10.0	EC000213	ECLASS 14.0	27-40-06-39
ECLASS 15.0	27-40-06-39		

MOPL K32 STAHL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

TS 15



Серия Klippon® K, аксессуары

Основные данные для заказа

Тип	TS15X5 ST K32	Версия	
Заказ №	8000032395	Монтажная рейка, TS 15, Ширина: 235 mm, без продольного	
GTIN (EAN)	4050118652536	отверстия, Сталь, с гальваническим цинковым покрытием и	
Кол.	20 ST	пассивированный	