

MOPL K41 STAHL**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Подобно иллюстрации

Abbildung ähnlich

Серия Klippon® K, аксессуары

Основные данные для заказа

Версия	Klippon K (корпус из алюминия, пустой), Монтажная панель, Монтажная пластина, Высота: 104 мм, Ширина: 109 мм, Глубина: 2 мм, Основной материал: Сталь листовая, оцинкованная, оцинкованный, серебряный
Заказ №	3073070000
Тип	MOPL K41 STAHL
GTIN (EAN)	4008190858001
Кол.	1 Штука

MOPL K41 STAHL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Technical data

Сертификаты

ROHS	Соответствовать
------	-----------------

Размеры и массы

Глубина	2 mm	Глубина (дюймов)	0.0787 inch
Высота	104 mm	Высота (в дюймах)	4.0945 inch
Ширина	109 mm	Ширина (в дюймах)	4.2913 inch
Размеры крепежа, высота	52 mm	Размеры крепежа, ширина	95 mm
Масса нетто	130.24 g		

Температуры

Рабочая температура

Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS	Соответствует без исключения
REACH SVHC	Нет SVHC выше 0,1 wt%

Общие данные

Толщина материала	2 mm	Вид крепления	привинченный
Поверхность	оцинкованный	Основной материал	Сталь листовая, оцинкованная

Общие данные - аксессуары

Толщина материала	2 mm	Вид крепления	привинченный
Поверхность	оцинкованный	Основной материал	Сталь листовая, оцинкованная
Размеры крепежа, ширина	95 mm	Размеры крепежа, высота	52 mm

Классификации

ETIM 8.0	EC000213	ETIM 9.0	EC000213
ETIM 10.0	EC000213	ECLASS 14.0	27-40-06-39
ECLASS 15.0	27-40-06-39		

MOPL K41 STAHL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Accessories

TS 15



Серия Klippon® K, аксессуары

Основные данные для заказа

Тип	TS15X5 ST K41	Версия	
Заказ №	8898030000	Монтажная рейка, TS 15, Ширина: 106 mm, с продольным отверстием, Сталь, с гальваническим цинковым покрытием и	
GTIN (EAN)	4032248648788	пассивированный	
Кол.	20 ST		

Глубина: 7,5 мм



Серия Klippon® K, аксессуары

Основные данные для заказа

Тип	TS35X7.5 ST K41	Версия	
Заказ №	8000003439	Монтажная рейка, TS 35, TS 35 x 7.5, Ширина: 105 mm, без продольного отверстия, Сталь, с гальваническим цинковым	
GTIN (EAN)	4050118652628	покрытием и пассивированный	
Кол.	20 ST		