Справочный листок технических данных





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Изображение изделия







Серия Klippon® K, аксессуары

Основные данные для заказа

Версия	Klippon K (корпус из алюминия, пустой), Монтажная панель, Монтажная пластина, Высота: 144 mm, Ширина: 334 mm, Глубина: 2 mm, Основной материал: Сталь листовая, оцинкован-
	ная, оцинкованный, серебряный
Заказ №	3073130000
Тип	MOPL K7 STAHL
GTIN (EAN)	4008190858063
Кол.	1 Штука

Справочный листок технических данных





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

27-40-06-39

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

ROHS	Соответствовать		
Размеры и массы	'		
Глубина	2 mm	Глубина (дюймов)	0.0787 inch
Высота	144 mm	Высота (в дюймах)	5.6693 inch
Ширина	334 mm	Ширина (в дюймах)	13.1496 inch
Размеры крепежа, высота	72 mm	Размеры крепежа, ширина	314 mm
Масса нетто	665 g		
Температуры			
Рабочая температура			
_			
Экологическое соответст	вие изделия		
Состояние соответствия RoHS	Соответствует без исключения		
REACH SVHC	Heт SVHC выше 0,1 wt%		
Общие данные Толщина материала	2 mm	Вид крепления	привинченный
Поверхность	оцинкованный	Основной материал	Сталь листовая оцинкованная
Общие данные - аксессуар	ЭЫ		
Толщина материала	2 mm	Вид крепления	приришациий
Поверхность	оцинкованный	Основной материал	привинченный Сталь листовая
	314 mm	Размеры крепежа, высота	оцинкованная 72 mm
	<u> </u>		
Классификации			
ETIM 6.0	EC000213	ETIM 7.0	EC000213
ETIM 8.0	EC000213	ETIM 9.0	EC000213
ETIM 10.0	EC000213	ECLASS 9.0	27-40-06-39
ECLASS 9.1	27-18-92-90	ECLASS 10.0	27-40-06-39
202.00 0.1			
ECLASS 11.0	27-40-06-39	ECLASS 12.0	27-40-06-39

ECLASS 13.0

ECLASS 15.0

ECLASS 14.0

27-40-06-39

27-40-06-39

Справочный листок технических данных



MOPL K7 STAHL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

Глубина: 7,5 мм

Серия Klippon® K, аксессуары



Основные данные для заказа

Тип	TS35X7.5 ST K7	Версия
Заказ №	8000003905	Монтажная рейка, TS 35, TS 35 x 7.5, Ширина: 324 mm, без
GTIN (EAN)	4050118652680	продольного отверстия, Сталь, оцинкованный, хромированный
Кол.	20 ST	