

TS15X5 ST K21

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Подобно иллюстрации



Изображение аналогичное

Серия Klippon® K, аксессуары

Основные данные для заказа

| | |
|------------|---|
| Версия | Монтажная рейка, TS 15, Ширина: 114 mm, с продольным отверстием, Сталь, с гальваническим цинковым покрытием и пассивированный |
| Заказ № | 8000003886 |
| Тип | TS15X5 ST K21 |
| GTIN (EAN) | 4050118627930 |
| Кол. | 20 Штука |

TS15X5 ST K21

www.weidmueller.com

Технические данные

Сертификаты

| | |
|------|-----------------|
| ROHS | Соответствовать |
|------|-----------------|

Размеры и массы

| | | | |
|-------------|--------|-------------------|-------------|
| Глубина | 5.5 mm | Глубина (дюймов) | 0.2165 inch |
| Высота | 15 mm | Высота (в дюймах) | 0.5906 inch |
| Ширина | 114 mm | Ширина (в дюймах) | 4.4882 inch |
| Масса нетто | 20 g | | |

Температуры

Рабочая температура

Экологическое соответствие изделия

| | |
|-----------------------------|------------------------------|
| Состояние соответствия RoHS | Соответствует без исключения |
| REACH SVHC | Нет SVHC выше 0,1 wt% |

Общие данные

| | | | |
|-------------------|---|-------------------|--------------|
| Толщина материала | 1 mm | Нормы | DIN EN 60715 |
| Поверхность | с гальваническим цинковым покрытием и пассивированный | Основной материал | Сталь |
| Размер штампа | 4.5 x 20 mm | | |

Общие данные - аксессуары

| | | | |
|-------------------|-------|---------------|---|
| Толщина материала | 1 mm | Поверхность | с гальваническим цинковым покрытием и пассивированный |
| Основной материал | Сталь | Размер штампа | 4.5 x 20 mm |

Классификации

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC001285 | ETIM 9.0 | EC001285 |
| ETIM 10.0 | EC001285 | ECLASS 14.0 | 27-40-06-02 |
| ECLASS 15.0 | 27-40-06-02 | | |

Аксессуары

Монтажная опора



Мы реализуем широкий ассортимент монтажных опор для упрощения работы с нашими изделиями. Начиная с различных инструментов и заканчивая изолирующими гильзами и различными винтами, наши компоненты идеально подогнаны друг к другу вплоть до мельчайших деталей и тем самым облегчают сборку в соответствии с применимыми стандартами и защитными нормами.

Основные данные для заказа

| | | |
|------------|----------------------------|---|
| Тип | FKSC M4X6 D8/SW2 | Версия |
| Заказ № | 1567480000 | SAK-серия, Винт с внутренним шестигранником, Винты, |
| GTIN (EAN) | 4008190033491 | Количество полюсов: 1 |
| Кол. | 100 ST | |