Справочный листок технических дан-

TS35X7.5 ST K51



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Подобно иллюстрации






Изображение аналогичное

Серия Klippon® K, аксессуары

Основные данные для заказа

Версия	Монтажная рейка, TS 35, TS 35 x 7.5, Ширина:	
	203 mm, без продольного отверстия, Сталь, с	
	гальваническим цинковым покрытием и пасси-	
	вированный	
Заказ №	8000003907	
Тип	TS35X7.5 ST K51	
GTIN (EAN)	4050118652642	
Кол.	20 Штука	

Справочный листок технических данных





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

2

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

ROHS	Соответствовать			
Размеры и массы				
			'	
Глубина	7.5 mm	Глубина (дюймов)	0.2953 inch	
Высота	35 mm	Высота (в дюймах)	1.378 inch	
Ширина	203 mm	Ширина (в дюймах)	7.9921 inch	
VIасса нетто	77.5 g			
Температуры				
Рабочая температура				
Экологическое соответст	вие изделия		'	
Состояние соответствия RoHS	Соответствует без исключения			
REACH SVHC	Heт SVHC выше 0,1 wt%			
Общие данные				
Толщина материала	1 mm	Нормы	DIN EN 60715	
Поверхность	с гальваническим цинковым покрытием и пассивированный	Основной материал	Сталь	
Размер штампа	6.3 х 20 мм			
Общие данные - аксессуај	ЭЫ		,	
T	1	П		
Толщина материала	1 mm	Поверхность	с гальваническим цинковым покрытием і пассивированный	
Основной материал	Сталь	Размер штампа	6.3 х 20 мм	
Классификации				
ETIM 6.0	EC001285	ETIM 7.0	EC001285	
TIM 8.0	EC001285	ETIM 9.0	EC001285	
TIM 10.0	EC001285	ECLASS 9.0	27-40-06-02	
ECLASS 9.1	27-40-06-02	ECLASS 10.0	27-40-06-02	
ECLASS 11.0	27-40-06-02	ECLASS 12.0	27-40-06-02	
ECLACE 10.0	27 40 06 02	ECLASS 14.0	27-40-06-02	
ECLASS 13.0 ECLASS 15.0	27-40-06-02 27-40-06-02	LCLA33 14.0	27-40-00-02	

Справочный листок технических данных

TS35X7.5 ST K51



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

Монтажная опора



Мы реализуем широкий ассортимент монтажных опор для упрощения работы с нашими изделиями. Начиная с различных инструментов и заканчивая изолирующими гильзами и различными винтами, наши компоненты идеально подогнаны друг к другу вплоть до мельчайших деталей и тем самым облегчают сборку в соответствии с применимыми стандартами и защитными нормами.

Основные данные для заказа

Тип FKSC M5X8 D9/SW2.5 Заказ № 0295900000 GTIN (EAN) 4008190133337 Кол. 50 ST

SAK-серия, Винт с внутренним шестигранником, Винты,

Количество полюсов: 1