

TOOL CHEST PRO SET



Ящик для инструментов компании Weidmüller обеспечивает основу для вашего мобильного рабочего места и может быть гибко расширен под ваши техпроцессы. Эффективность использования пространства, функциональность и оптимизированная эргономика характеризуют это изделие компании Weidmüller.

Основные данные для заказа

Заказ №	3155540000
Тип	TOOL CHEST PRO SET
GTIN (EAN)	4099987654937
Кол.	1 Штука

Технические данные

Размеры и массы

Глубина	525 mm	Глубина (дюймов)	20.6693 inch
Высота	928 mm	Высота (в дюймах)	36.5354 inch
Ширина	894 mm	Ширина (в дюймах)	35.1968 inch
Масса нетто	83168.21 g		

Технические данные

Описание артикула	Ящик для инструментов, пустой
-------------------	----------------------------------

Ящик для инструментов

Количество шарнирных роликов	2	Наличие фиксатора колес	Да
Количество консольных роликов	2	Диаметр колеса	100 mm
Допустимая нагрузка на каждый ящик	40 kg	Тип фиксации	двухсторонний механизм блокировки
Внутренние размеры ящика	600 mm x 447 mm	Количество ящиков	6
Общая допустимая нагрузка	400 kg	Конструкция шин	монолитные резиновые шины

Классификации

ETIM 8.0	EC011808	ETIM 9.0	EC011808
ETIM 10.0	EC011808	ECLASS 14.0	21-07-03-08
ECLASS 15.0	21-07-03-08		

TOOL CHEST PRO SET

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

DMS PRO



Динамометрические ключи Weidmüller имеют эргономичную форму и поэтому идеально подходят для работы одной рукой. Они не вызывают усталости во время работы при любых направлениях монтажа. Кроме того, они оснащены автоматическим ограничителем момента затяжки и имеют высокую точность повторения.

Основные данные для заказа

Тип	LG DMS PRO/ DMS 3	Версия	
Заказ №	9007460000	DMS 3, 90% при 3 x 500 В перем. тока / > 91% при 3 x 400 В	
GTIN (EAN)	4008190404970	перем. тока	
Кол.	1 ST		

оснащено



Вдохновленные 5S и методами экономичного производства, пенопластовые вставки компании Weidmüller обеспечивают эффективное и аккуратное рабочее место. Спроектированные по модульному принципу, они имеют много преимуществ и могут быть выбраны в соответствии с индивидуальными требованиями.

Основные данные для заказа

Тип	TCB INL THIRD 11	Версия	
Заказ №	3155340000		
GTIN (EAN)	4099987654739		
Кол.	1 ST		
Тип	TCB INL THIRD 12	Версия	
Заказ №	3155350000		
GTIN (EAN)	4099987654746		
Кол.	1 ST		
Тип	TCB INL THIRD 13	Версия	
Заказ №	3155360000		
GTIN (EAN)	4099987654753		
Кол.	1 ST		
Тип	TCB INL THIRD 8	Версия	
Заказ №	3155310000		
GTIN (EAN)	4099987654708		
Кол.	1 ST		
Тип	TCB INL THIRD 9	Версия	
Заказ №	3155320000		
GTIN (EAN)	4099987654715		
Кол.	1 ST		

TOOL CHEST PRO SET

Аксессуары

Тип	TCB INL BIG 1	Версия
Заказ №	3155550000	
GTIN (EAN)	4099987654944	
Кол.	1 ST	
Тип	TCB INL THIRD 1	Версия
Заказ №	3155240000	
GTIN (EAN)	4099987654630	
Кол.	1 ST	
Тип	TCB INL THIRD 2	Версия
Заказ №	3155250000	
GTIN (EAN)	4099987654647	
Кол.	1 ST	
Тип	TCB INL THIRD 3	Версия
Заказ №	3155260000	
GTIN (EAN)	4099987654654	
Кол.	1 ST	
Тип	TCB INL THIRD 4	Версия
Заказ №	3155270000	
GTIN (EAN)	4099987654661	
Кол.	1 ST	
Тип	TCB INL THIRD 5	Версия
Заказ №	3155280000	
GTIN (EAN)	4099987654678	
Кол.	1 ST	
Тип	TCB INL THIRD 6	Версия
Заказ №	3155290000	
GTIN (EAN)	4099987654685	
Кол.	1 ST	
Тип	TCB INL THIRD 7	Версия
Заказ №	3155300000	
GTIN (EAN)	4099987654692	
Кол.	1 ST	

Ящик для инструментов



Ящик для инструментов компании Weidmüller обеспечивает основу для вашего мобильного рабочего места и может быть гибко расширен под ваши техпроцессы. Эффективность использования пространства, функциональность и оптимизированная эргономика характеризуют это изделие компании Weidmüller.

Основные данные для заказа

Тип	TOOL CHEST PRO	Версия
Заказ №	3125930000	
GTIN (EAN)	4099987289429	
Кол.	1 ST	

TOOL CHEST PRO SET

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

Принадлежности



Дополнительно заказываемые принадлежности для индивидуальной комплектации ящика для инструментов.

Основные данные для заказа

Тип	TCB ZUAL PRO	Версия
Заказ №	315560000	
GTIN (EAN)	4099987655118	
Кол.	1 ST	
Тип	TCB SDHA PRO	Версия
Заказ №	315562000	
GTIN (EAN)	4099987655132	
Кол.	1 ST	
Тип	TCB PRHA PRO	Версия
Заказ №	315563000	
GTIN (EAN)	4099987655149	
Кол.	1 ST	
Тип	TCB LTHA PRO	Версия
Заказ №	315565000	
GTIN (EAN)	4099987655163	
Кол.	1 ST	
Тип	TCB LORW PRO	Версия
Заказ №	315559000	
GTIN (EAN)	4099987654982	
Кол.	1 ST	
Тип	TCB HASD PRO	Версия
Заказ №	315564000	
GTIN (EAN)	4099987655156	
Кол.	1 ST	
Тип	TCB ABFBH PRO	Версия
Заказ №	315561000	
GTIN (EAN)	4099987655125	
Кол.	1 ST	