


**CH20M67 S 3P/3P/3P BL 2013**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Изображение изделия**



Боковой элемент корпуса CH20M может иметь индивидуальную конструкцию для гибкой адаптации к вашим потребностям. Особенно практичным преимуществом является то, что ненужные пазы просто закрываются крышками. Это не только обеспечивает чистый и аккуратный внешний вид, но и защищает от пыли и других воздействий окружающей среды. Воспользуйтесь преимуществом универсальности корпуса CH20M, чтобы воплощать свои идеи в эффективной работе над проектами!

**Основные данные для заказа**

Заказ №	3179040000
Тип	<a href="#">CH20M67 S 3P/3P/3P BL 2013</a>
GTIN (EAN)	4099987894159
Кол.	8 Штука

**Технические данные**

**Сертификаты**

ROHS Соответствовать

**Размеры и массы**

Глубина	105.3 mm	Глубина (дюймов)	4.1457 inch
Высота	22.8 mm	Высота (в дюймах)	0.8976 inch
Ширина	67 mm	Ширина (в дюймах)	2.6378 inch
Масса нетто	17.6 g		

**Температуры**

Влажность Отн. влажность 5–93 %, T<sub>u</sub> = 40 °C, без образования конденсата

**Общие данные**

Цветовой код	черный	Вид защиты	IP20 в установленном состоянии
Таблица цветов (аналогич.)	RAL 9011	Способность к заливке	Нет

**Данные о материалах**

Класс пожаростойкости UL 94	V-0	Изоляционный материал	PA 66 GF 30
Группа изоляционного материала	I	Поверхность	необработанный
Основной материал	Пластмасса	Сравнительный показатель пробоа (CTI)	600 ≤ CTI

**Классификации**

ETIM 8.0	EC001031	ETIM 9.0	EC001031
ETIM 10.0	EC001031	ECLASS 14.0	27-19-06-02
ECLASS 15.0	27-19-06-02		

**Свойства компонента**

Вырезание как подготовка для функционального порта предусмотрено	Нет	Кол-во полюсов, макс.	36
Количество вентиляционных отверстий 0		Количество розеточных частей для гнездовых разъемов	9
Количество уровней соединения	3		


**CH20M67 S 3P/3P/3P BL 2013**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Изображения**

**Изображение изделия**



**Изображение изделия**



**Габаритный чертеж**

