Справочный листок технических данных

CXI CLIP LP

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



Фиксирующие зажимы для реле CUBESERIES CRI.
Пластиковый фиксирующий зажим:
• С функцией выталкивателя реле
• Маркировочные пазы для маркеров MultiFit
• Подходит для реле с контрольной кнопкой и без нее
Металлический фиксирующий зажим:
• Для надежной фиксации реле в гнезде
• Отдельные версии для реле с контрольной кнопкой и без нее

Основные данные для заказа

Версия	CUBESERIES, Фиксирующий зажим
Заказ №	3228060000
Тип	CXI CLIP LP
GTIN (EAN)	4069166016108
Кол.	1 Штука

Справочный листок технических данных

CXI CLIP LP

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Сертификаты

ROHS	Соответствовать

Размеры и массы

Глубина	49.1 mm	Глубина (дюймов)	1.9331 inch
Высота	21.8 mm	Высота (в дюймах)	0.8583 inch
Ширина	15.6 mm	Ширина (в дюймах)	0.6142 inch
Масса нетто	4 g		

Температуры

Температура хранения		Рабочая температура	

Общие данные

Исполнение	с держателем маркировочных элементов	Основной материал	Пластмасса
Цветовой код	оранжевый		

Классификации

ETIM 8.0	EC002586	ETIM 9.0	EC002586
ETIM 10.0	EC002586	ECLASS 14.0	27-37-16-92
ECLASS 15.0	27-37-16-92		

Справочный листок технических данных


CXI CLIP LP


Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Изображения

Dimensional drawing





Справочный листок технических данных

CXI CLIP LP

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

MultiFit



MultiMark MultiFit
Для разъемов конкурирующих производителей.
Эластичное покрытие упрощает установку.
Данный специальный материал позволяет лентам растягиваться в соответствии с небольшими расхождениями в размерах, особенно при длинных клеммах.
Разрешение при печати 300 точек на дюйм позволяет обеспечить удобочитаемый шрифт.Ваши преимущества при использовании MultiMark
• Совместимость с модульными клеммами Weidmüller
• Стойкая и долговременная печать
• Экономия времени на установку благодаря непрерывным лентам
• Удобство монтажа благодаря инновационному композитному материалу
• Большое поле на этикетке для оптимальной разборчивости
• Высокие уровни гибкости благодаря независимости от производителя

Основные данные для заказа

Тип	MF 10/3.5 MM WS	Версия
Заказ №	2885970000	Маркировка клеммы, 10 x 3.5 mm, Шаг в мм (P): 3.50 белый
GTIN (EAN)	4064675854579	
Кол.	850 ST	
Тип	MF 10/4.2 MM WS	Версия
Заказ №	2885980000	Маркировка клеммы, 10 x 4.2 mm, Шаг в мм (P): 4.20 белый
GTIN (EAN)	4064675854586	
Кол.	750 ST	
Тип	MF 10/6 MM WS	Версия
Заказ №	2519180000	Маркировка клеммы, 10 x 6 mm, белый
GTIN (EAN)	4050118531404	
Кол.	500 ST	
Тип	MF 10/5 MM WS	Версия
Заказ №	2519170000	Маркировка клеммы, 10 x 5 mm, белый
GTIN (EAN)	4050118531190	
Кол.	600 ST	
Тип	MF 10/7.6 MM WS	Версия
Заказ №	2885990000	Маркировка клеммы, 10 x 7.6 mm, Шаг в мм (P): 7.60 белый
GTIN (EAN)	4064675854593	
Кол.	400 ST	
Тип	MF 10/8 MM WS	Версия
Заказ №	2519190000	Маркировка клеммы, 10 x 8 mm, белый
GTIN (EAN)	4050118531411	
Кол.	400 ST	
Тип	MF 10/10 MM WS	Версия
Заказ №	2886000000	Маркировка клеммы, 10 x 10 mm, белый
GTIN (EAN)	4064675854609	
Кол.	300 ST	
Тип	MF 10/12 MM WS	Версия
Заказ №	2886010000	Маркировка клеммы, 10 x 12 mm, белый
GTIN (EAN)	4064675854616	
Кол.	250 ST	

Справочный листок технических данных


CXI CLIP LP

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

Чистый



MultiFit является системой маркировки Weidmüller, используемой для клемм других марок. Как и Weidmüller Dekafix, маркировочные элементы семейства MultiFit предлагаются готовыми к применению со стандартной печатью.
При первом применении MultiFit рекомендуется провести испытание образцов маркировочных элементов на используемых клеммах.
• Один маркировочный элемент подходит для клемм различных марок.
• Готовые к применению маркировочные элементы со стандартной печатью.
• Пустые маркировочные элементы для печати с использованием принтера PrintJet CONNECT или плоттера.
• Поставка маркировочных элементов с индивидуальной печатью в соответствии с данными САПР или спецификациями заказчика.
• Одна система маркировки для всех областей применения.Для заказной печати: Используя программное обеспечение M-Print PRO или M-Print PRO Online (работает без установки), подготовьте и отправьте нам файл, содержащий ваши технические условия маркировки.

Основные данные для заказа

Тип	MF 10/5 MC NE WS	Версия
Заказ №	1677160000	MultiFit, Маркировка клеммы, 10 x 5 mm, Шаг в мм (P): 5.00
GTIN (EAN)	4008190475505	Phoenix, Wieland, Legrand, Telemecanique, Entrelec, белый
Кол.	600 ST	
Тип	MF 10/6 MC NE WS	Версия
Заказ №	1677220000	MultiFit, Маркировка клеммы, 10 x 6 mm, Шаг в мм (P): 6.00
GTIN (EAN)	4008190475529	Phoenix, Wieland, Legrand, Telemecanique, Entrelec, белый
Кол.	600 ST	
Тип	MF 10/8 MC NE WS	Версия
Заказ №	1868440000	MultiFit, Маркировка клеммы, 10 x 8 mm, Шаг в мм (P): 8.00
GTIN (EAN)	4032248440023	Phoenix, Entrelec, белый
Кол.	350 ST	
Тип	MF 10/10 MC NE WS	Версия
Заказ №	1856760000	MultiFit, Маркировка клеммы, 10 x 10 mm, Шаг в мм (P): 10.00
GTIN (EAN)	4032248401031	Phoenix, Entrelec, белый
Кол.	200 ST	