Справочный листок технических дан-

Weidmüller **¾**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Подобно иллюстрации

KEB MOPL 3030 MSZN





Монтажные панели, со схемами расположения отверстий и без них, для продольного и поперечного монтажа DIN-реек или компонентов непосредственно на монтажную панель.

Основные данные для заказа

Версия	Klippon EB (Essential Box), Монтажная панель, Высота: 240 mm, Ширина: 240 mm, Глубина: 1.5 mm, Основной материал: Сталь листовая, оцинкованный, серебряный	
Заказ №	<u>8000074171</u>	
Тип	KEB MOPL 3030 MSZN	
GTIN (EAN)	4064675425168	
Кол.	1 Штука	

1 Статус каталога / Изображения

Справочный листок технических





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

KEB MOPL 3030 MSZN

Технические данные

Сертификаты

ROHS	Соответствовать		
Размеры и массы	,		
Глубина	1.5 mm	Глубина (дюймов)	0.0591 inch
Высота	240 mm	Высота (в дюймах)	9.4488 inch
Ширина	240 mm	Ширина (в дюймах)	9.4488 inch
Масса нетто	670 g		

Температуры

Рабочая температура

Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS	Соответствует без исключения
REACH SVHC	Heт SVHC выше 0,1 wt%

Общие данные

Толщина материала	1.5 mm	Поверхность	оцинкованный
Основной материал	Сталь листовая		

Классификации

ETIM 6.0	EC000213	ETIM 7.0	EC000213
ETIM 8.0	EC000213	ETIM 9.0	EC000213
ETIM 10.0	EC000213	ECLASS 9.0	27-40-06-39
ECLASS 9.1	27-18-92-90	ECLASS 10.0	27-40-06-39
ECLASS 11.0	27-40-06-39	ECLASS 12.0	27-40-06-39
ECLASS 13.0	27-40-06-39	ECLASS 14.0	27-40-06-39
ECLASS 15.0	27-40-06-39		

Справочный листок технических данных

Weidmüller **3**

KEB MOPL 3030 MSZN

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Изображения

