## Справочный листок технических дан-

## **KEB MOPL 5050 MSZN**



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

## Подобно иллюстрации





Монтажные панели, со схемами расположения отверстий и без них, для продольного и поперечного монтажа DIN-реек или компонентов непосредственно на монтажную панель.

## Основные данные для заказа

Версия	Klippon EB (Essential Box), Монтажная панель, Высота: 440 mm, Ширина: 440 mm, Глубина: 1.5 mm, Основной материал: Сталь листовая, оцинкованный, серебряный	
Заказ №	<u>8000074176</u>	
Тип	KEB MOPL 5050 MSZN	
GTIN (EAN)	4064675425212	
Кол.	1 Штука	

## Справочный листок технических данных



## Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

## **KEB MOPL 5050 MSZN**

## Технические данные

Сертис	рикаты
--------	--------

ROHS	Соответствовать		
Размеры и массы	,		
Глубина	1.5 mm	Глубина (дюймов)	0.0591 inch
Высота	440 mm	Высота (в дюймах)	17.3228 inch
Ширина	440 mm	Ширина (в дюймах)	17.3228 inch
Масса нетто	2280 g		

## Температуры

Рабочая температура

## Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS	Соответствует без исключения
REACH SVHC	Heт SVHC выше 0,1 wt%

#### Общие данные

Толщина материала	1.5 mm	Поверхность	оцинкованный
Основной материал	Сталь листовая		

## Классификации

ETIM 6.0	EC000213	ETIM 7.0	EC000213
ETIM 8.0	EC000213	ETIM 9.0	EC000213
ETIM 10.0	EC000213	ECLASS 9.0	27-40-06-39
ECLASS 9.1	27-18-92-90	ECLASS 10.0	27-40-06-39
ECLASS 11.0	27-40-06-39	ECLASS 12.0	27-40-06-39
ECLASS 13.0	27-40-06-39	ECLASS 14.0	27-40-06-39
ECLASS 15.0	27-40-06-39		

Статус каталога / Изображения

# Справочный листок технических данных



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

## **KEB MOPL 5050 MSZN**

Изображения

