Справочный листок технических дан-





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Подобно иллюстрации





Изображение аналогичное

Серия Klippon® K, аксессуары

Основные данные для заказа

Монтажная рейка, TS 15, Ширина: 164 mm, без продольного отверстия, Сталь, с гальваническим цинковым покрытием и пассивированный		
8000003887		
TS15X5 ST K31		
4050118652529		
20 Штука		

Справочный листок технических данных





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG


Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Сертификаты			
ROHS	Соответствовать		
Размеры и массы			
Глубина	5.5 mm	Глубина (дюймов)	0.2165 inch
Высота	15 mm	Высота (в дюймах)	0.5906 inch
Ширина	164 mm	Ширина (в дюймах)	6.4567 inch
Масса нетто	32.5 g		
Температуры			
Рабочая температура			
Экологическое соответст	вие изделия		
Состояние соответствия RoHS	Соответствует без исключ	ениа	
REACH SVHC	Нет SVHC выше 0,1 wt%		
	1101 01110 251220 0,1 11170		
Общие данные			
Толщина материала	1 mm	Нормы	DIN EN 60715
Поверхность	с гальваническим цинковым покрытием и пассивированный	Основной материал	Сталь
Размер штампа	4.5 х 20 мм		
Общие данные - аксессуар) ы		
Толщина материала	1 mm	Поверхность	с гальваническим цинковым покрытием и
			пассивированный
Основной материал	Сталь	Размер штампа	4.5 х 20 мм
Классификации			
ETIM 6.0	EC001285	ETIM 7.0	EC001285
ETIM 8.0	EC001285	ETIM 9.0	EC001285
ETIM 10.0	EC001285	ECLASS 9.0	27-40-06-02
ECLASS 9.1	27-40-06-02	ECLASS 10.0	27-40-06-02
ECLASS 11.0	27-40-06-02	ECLASS 12.0	27-40-06-02
ECLASS 13.0	27-40-06-02	ECLASS 14.0	27-40-06-02
ECLASS 15.0	27-40-06-02		

Справочный листок технических данных





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

Монтажная опора



Мы реализуем широкий ассортимент монтажных опор для упрощения работы с нашими изделиями. Начиная с различных инструментов и заканчивая изолирующими гильзами и различными винтами, наши компоненты идеально подогнаны друг к другу вплоть до мельчайших деталей и тем самым облегчают сборку в соответствии с применимыми стандартами и защитными нормами.

Основные данные для заказа

Тип FKSC M4X6 D8/SW2 Заказ № 1567480000 GTIN (EAN) 4008190033491 Кол. 100 ST

. SAK-серия, Винт с внутренним шестигранником, Винты,

Количество полюсов: 1