

KLIPPON POK1 2M16AB CSS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

**Основные данные для заказа**

Версия	Корпус с отверстиями, 75 x 80 x 56.5, Полиэстер, армированный стекловолокном, Отверстия, страница A: 2 x M16x1.5, Отверстия, страница B: 2 x M16x1.5
Заказ №	8000004160
Тип	KLIPPON POK1 2M16AB CSS
GTIN (EAN)	4032248986231
Кол.	1 Штука

KLIPPON POK1 2M16AB CSS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Technical data

Сертификаты

Допуски к эксплуатации



ROHS Соответствовать

Размеры и массы

Глубина	56.5 mm	Глубина (дюймов)	2.2244 inch
Высота	75 mm	Высота (в дюймах)	2.9527 inch
Ширина	80 mm	Ширина (в дюймах)	3.1496 inch
Масса нетто	265 g		

Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS	Соответствует с исключением
Исключение из RoHS (если применимо/известно)	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	c0b142f1-4049-4b95-bbc3-9959a2d3b09c

Общие данные

Цветовой код	серебристо-серый	Вид защиты	IP66, IP67
Таблица цветов (аналогич.)	RAL 7001		

Свойства сборки

Возможность установки в ряд Нет

Данные о материалах

Поверхность	необработанный, полированный	Основной материал	Полиэстер, армированный стекловолокном
-------------	------------------------------	-------------------	--

Корпус

Основной материал	Полиэстер, армированный стекловолокном	Применяется в железнодорожной промышленности	KL SET 6A4 S
Отверстия, страница C	нет	Отверстия, страница D	нет
Отверстия, страница A	2 x M16x1.5	Применяется в железнодорожной промышленности	TS15 68 KLIPPON POK1 CSS
Отверстия, страница B	2 x M16x1.5		

Стандартные признаки

Базовое изделие [KLIPPON POK 080806](#)



Классификации

ETIM 8.0	EC000261	ETIM 9.0	EC000261
ETIM 10.0	EC000261	ECLASS 14.0	27-18-01-01
ECLASS 15.0	27-18-01-01		

KLIPPON POK1 2M16AB CSS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

Drawings



KLIPPON POK1 2M16AB CSS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Accessories**Заглушки**

Латунные заглушки служат для закрытия неиспользуемых резьбовых отверстий с целью обеспечения степени защиты IP.

Основные данные для заказа

Тип	VP M16 EX SI 7J	Версия	
Заказ №	2066720000	ВПК EX 7J (заглушка Ex, пластиковая, 7J), Заглушка, закрытый, M	
GTIN (EAN)	4050118415438	16, 12 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 — 5 бар (30 мин), Полиамид 6	
Кол.	100 ST		