

**TS35X7.5 ST KTB9874 VER-C**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

**Подобно иллюстрации**



Изображение аналогичное

Возможности интеграции, расширения и индивидуализации: идеальное дополнение для любой области применения.

Единообразная структура системных принадлежностей для ассортимента корпусов Klirron® TB позволяет легко привести корпус в соответствие с конкретными требованиями каждой системы.

**Клеммные рейки**

Клеммные рейки доступны в двух размерах для монтажа DIN-реек (например электроники, клемм) или компонентов в корпусах.

**Основные данные для заказа**

|            |  |
|------------|--|
| Версия     | Монтажная рейка, TS 35, TS 35 x 7.5, Ширина: 912 mm, без продольного отверстия, Сталь, оцинкованный, хромированный |
| Заказ №    | <a href="#">8000051456</a>   |
| Тип        | TS35X7.5 ST KTB9874 VER-C  |
| GTIN (EAN) | 4050118737394  |
| Кол.       | 20 Штука   |

**Технические данные**

**Сертификаты**

ROHS Соответствовать

**Размеры и массы**

|             |          |                   |              |
|-------------|----------|-------------------|--------------|
| Глубина     | 7.5 mm   | Глубина (дюймов)  | 0.2953 inch  |
| Высота      | 35 mm    | Высота (в дюймах) | 1.378 inch   |
| Ширина      | 912 mm   | Ширина (в дюймах) | 35.9054 inch |
| Масса нетто | 345.25 g |                   |              |

**Температуры**

Рабочая температура

**Экологическое соответствие изделия**

Состояние соответствия RoHS Соответствует без исключения  
REACH SVHC Нет SVHC выше 0,1 wt%

**Общие данные**

|                     |                                |                   |              |
|---------------------|--------------------------------|-------------------|--------------|
| Толщина материала   | 1 mm                           | Нормы             | DIN EN 60715 |
| Поверхность         | оцинкованный,<br>хромированный | Основной материал | Сталь        |
| Монтажное крепление | привинченный                   |                   |              |

**Общие данные - аксессуары**

|                   |       |             |                                |
|-------------------|-------|-------------|--------------------------------|
| Толщина материала | 1 mm  | Поверхность | оцинкованный,<br>хромированный |
| Основной материал | Сталь |             |                                |

**Классификации**

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC001285    | ETIM 9.0    | EC001285    |
| ETIM 10.0   | EC001285    | ECLASS 14.0 | 27-40-06-02 |
| ECLASS 15.0 | 27-40-06-02 |             |             |

## TS35X7.5 ST KTB9874 VER-C

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Аксессуары

### Монтажные панели



Монтажные панели, со схемами расположения отверстий и без них, для продольного и поперечного монтажа DIN-реек или компонентов непосредственно на монтажную панель.

### Основные данные для заказа

|            |                            |   |
|------------|----------------------------|---|
| Тип        | GFSC M5X10 TX20 SET        | Версия  |
| Заказ №    | <a href="#">1274150000</a> | Klippon EB (Essential Box), Крепежный винт, Высота: 13.3 mm,                    |
| GTIN (EAN) | 4050118063820              | Ширина: 8.5 mm, Глубина: 8.5 mm, Основной материал: Сталь,                      |
| Кол.       | 1 ST                       | оцинкованная, с гальваническим цинковым покрытием и пассивированный, серебряный |