### Справочный листок технических данных

#### **PV 40201S2V4C0A0ES**



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com





















Лучший вариант для защиты перем. тока.

Рассчитано на работу с различными высоковольтными инверторами. Компания Weidmüller разработала эту стандартную конфигурацию соединительных коробок перем. тока на основе текущих требований заказчика. В зависимости от версии, соединительные коробки могут содержать предохранители и защиту от перенапряжения. Эти соединительные коробки специально разработаны для ведущих мировых производителей высоковольтных инверторов.

#### Основные данные для заказа

Версия	Фотоэлектрическое оборудование, Корпус в сборе, Соединительная коробка, Исполнение для переменного тока, С патроном плавкого предохранителя, Кабельный ввод, Высоковольтный инвертор
Заказ №	8000069110
Тип	PV 40201S2V4C0A0ES
GTIN (EAN)	8430243422734
Кол.	1 Штука

Статус каталога / Изображения

# Справочный листок технических данных

### **PV 40201S2V4C0A0ES**



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

## Технические данные

CF		
Соответствовать		
300 mm	Глубина (люймов)	11.811 inch
		33.3464 inch
		25.0393 inch
20456.68 g	ширина (в дюинах)	23.0303 IIICII
-20 °C50 °C		
изделия		'
Соответствует		
Lead 7439-92-1		
		'
обычный	Количество входов АС	2
Винтовое соединение, M12	Количество выходов АС	1
Настенная монтаж	Вид защиты	IP 65
IEC 61439-2 ed 2.0, EN 61439-2:2011		
С		
0001/		LI VOII
800 V	<b>З</b> аземление	Напрямую в VPU
5 лет		
EC002928	ETIM 7 O	ECO02028
EC002928	ETIM 7.0	EC002928
EC002928 EC003857 EC003857	ETIM 7.0 ETIM 9.0 ECLASS 9.0	EC002928 EC003857 22-57-92-03
	-20 °С50 °С  изделия  Соответствует Lead 7439-92-1  обычный  Винтовое соединение, М12  Настенная монтаж  IEC 61439-2 ed 2.0, EN 61439-2:2011  С	300 mm

Статус каталога / Изображения

# Справочный листок технических данных





#### Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

3

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

## Технические данные

ECLASS 11.0	22-57-02-92	ECLASS 12.0	22-57-02-92
ECLASS 13.0	22-57-02-92	ECLASS 14.0	22-57-02-92
ECLASS 15.0	22-57-02-92		

# Справочный листок технических данных

### **PV 40201S2V4C0A0ES**



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

## Изображения



