

TS35X15 ST KTB3526 VER

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Подобно иллюстрации



Изображение аналогичное

Возможности интеграции, расширения и индивидуализации: идеальное дополнение для любой области применения.

Единообразная структура системных принадлежностей для ассортимента корпусов Klirron® TB позволяет легко привести корпус в соответствие с конкретными требованиями каждой системы.

Клеммные рейки

Клеммные рейки доступны в двух размерах для монтажа DIN-реек (например электроники, клемм) или компонентов в корпусах.

Основные данные для заказа

| | |
|------------|---|
| Версия | Монтажная рейка, TS 35, TS 35 x 15, Ширина: 295 mm, без продольного отверстия, Сталь, с гальваническим цинковым покрытием и пассивированный |
| Заказ № | 8000073114 |
| Тип | TS35X15 ST KTB3526 VER |
| GTIN (EAN) | 4064675340676 |
| Кол. | 20 Штука |

TS35X15 ST KTB3526 VER

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Сертификаты

ROHS Соответствовать

Размеры и массы

| | | | |
|-------------|---------|-------------------|--------------|
| Глубина | 15 mm | Глубина (дюймов) | 0.5906 inch |
| Высота | 35 mm | Высота (в дюймах) | 1.378 inch |
| Ширина | 295 mm | Ширина (в дюймах) | 11.6142 inch |
| Масса нетто | 204.4 g | | |

Температуры

Рабочая температура

Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS Соответствует без исключения
REACH SVHC Нет SVHC выше 0,1 wt%

Общие данные

| | | | |
|-------------------|--------------|-----------------------|---|
| Толщина материала | 1.5 mm | Указание по установке | Непосредственный монтаж |
| Нормы | DIN EN 60715 | Поверхность | с гальваническим цинковым покрытием и пассивированный |
| Основной материал | Сталь | Монтажное крепление | привинченный |

Общие данные - аксессуары

| | | | |
|-------------------|--------|-------------|---|
| Толщина материала | 1.5 mm | Поверхность | с гальваническим цинковым покрытием и пассивированный |
| Основной материал | Сталь | | |

Классификации

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC001285 | ETIM 9.0 | EC001285 |
| ETIM 10.0 | EC001285 | ECLASS 14.0 | 27-40-06-02 |
| ECLASS 15.0 | 27-40-06-02 | | |

TS35X15 ST KTB3526 VER

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

Монтажные панели



Монтажные панели, со схемами расположения отверстий и без них, для продольного и поперечного монтажа DIN-реек или компонентов непосредственно на монтажную панель.

Основные данные для заказа

| | | |
|------------|----------------------------|---|
| Тип | GFSC M5X10 TX20 SET | Версия |
| Заказ № | 1274150000 | Klippon EB (Essential Box), Крепежный винт, Высота: 13.3 mm, |
| GTIN (EAN) | 4050118063820 | Ширина: 8.5 mm, Глубина: 8.5 mm, Основной материал: Сталь, |
| Кол. | 1 ST | оцинкованная, с гальваническим цинковым покрытием и пассивированный, серебряный |