

GRID PROTECTION BOX 4105



Основные данные для заказа

Версия	Фотоэлектрическое оборудование, 400 В, 4-конт., TT, TN-S, with enclosure
Заказ №	8000194924
Тип	GRID PROTECTION BOX 4105
GTIN (EAN)	4069165129229
Кол.	1 Штука

GRID PROTECTION BOX 4105

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Сертификаты

Допуски к эксплуатации



Размеры и массы

Глубина	112 mm	Глубина (дюймов)	4.4094 inch
Высота	200 mm	Высота (в дюймах)	7.874 inch
Ширина	267 mm	Ширина (в дюймах)	10.5118 inch
Масса нетто	0 g		

Корпус

Класс защиты	II	Подходит для монтажа в распределительном щите	Нет
--------------	----	---	-----

Соединение

Количество полюсов	4	Поперечное сечение проводника, макс.	4 mm ²
Соединение	Винтовое соединение		

Электрические параметры

Низковольтная сеть	TT, TN-S	Номинальное напряжение	400 V
Частота	50 Hz		

Классификации

ETIM 8.0	EC002283	ETIM 9.0	EC002283
ETIM 10.0	EC002283	ECLASS 14.0	27-37-04-09
ECLASS 15.0	27-37-04-09		

Тендерные спецификации

Подробная спецификация	Network and System protection. Certified for the connection of a generation plant in accordance with VDE-AR-N 4105:2018-11. Fault-tolerant with island grid monitoring. With a signal contact for remote switch-off. The mains monitoring relay can be protected against unauthorised access by means of a seal and/or a password. Protection class: IP54. All built into a glass fibre reinforced polyester housing. Dimensions HxWxD: 200x267x112 mm. Approval according to low voltage switchgear and
------------------------	---

GRID PROTECTION BOX 4105

Технические данные

controlgear IEC 61439-1
and EN 61439-2

GRID PROTECTION BOX 4105

Изображения



GRID PROTECTION BOX 4105

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

Предохранитель



В качестве принадлежностей для нашего обширного ассортимента клемм с предохранителем мы также предлагаем соответствующие плавкие вставки. Ассортимент включает предохранители для защиты устройств (миниатюрные предохранители) размером от 5x20 мм до 10x38 мм, плавкие вставки от Е 14 до Е 18, а также автомобильные предохранители и автоматические размыкатели цепи. Шаблонные кольца для держателей предохранителей дополняют ассортимент.

Основные данные для заказа

Тип	G 20/6.30A/F	Версия
Заказ №	0431400000	Миниатюрный предохранитель, безынерционный, 6.3 А, G-
GTIN (EAN)	4008190086053	предохранитель 5 x 20
Кол.	10 ST	