## Справочный листок технических дан-

### Weidmüller 35

#### Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

#### Подобно иллюстрации

**KEB MOPL 4060 MSZN** 





Монтажные панели, со схемами расположения отверстий и без них, для продольного и поперечного монтажа DIN-реек или компонентов непосредственно на монтажную панель.

#### Основные данные для заказа

Версия	Klippon EB (Essential Box), Монтажная панель, Высота: 340 mm, Ширина: 540 mm, Глубина: 1 mm, Основной материал: Сталь листовая, оцин- кованный, серебряный	
Заказ №	8000074174	
Тип	KEB MOPL 4060 MSZN	
GTIN (EAN)	4064675425199	
Кол.	1 Штука	

## Справочный листок технических данных





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

### Технические данные

Сертис	рикаты
--------	--------

ROHS	Соответствовать		
Размеры и массы			
Глубина	12 mm	Глубина (дюймов)	0.4724 inch
Высота	340 mm	Высота (в дюймах)	13.3858 inch
Ширина	540 mm	Ширина (в дюймах)	21.2598 inch
Масса нетто	2325 g		

#### Температуры

Рабочая температура

#### Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS	Соответствует без исключения
REACH SVHC	Heт SVHC выше 0,1 wt%

#### Общие данные

Толщина материала	1.5 mm	Поверхность	оцинкованный
Основной материал	Сталь листовая		

#### Классификации

ETIM 6.0	EC000213	ETIM 7.0	EC000213
ETIM 8.0	EC000213	ETIM 9.0	EC000213
ETIM 10.0	EC000213	ECLASS 9.0	27-40-06-39
ECLASS 9.1	27-18-92-90	ECLASS 10.0	27-40-06-39
ECLASS 11.0	27-40-06-39	ECLASS 12.0	27-40-06-39
ECLASS 13.0	27-40-06-39	ECLASS 14.0	27-40-06-39
ECLASS 15.0	27-40-06-39		

Статус каталога / Изображения

# Справочный листок технических данных

## Weidmüller **₹**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

### **KEB MOPL 4060 MSZN**

Изображения

