

## RS PB-DP T


Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Тройник PROFIBUS-DP со степенью защиты IP20  
Этот концентратор для PROFIBUS-DP предлагает пользователю удобство при выполнении соединения в распределительном шкафу.

Он позволяет осуществлять монтаж на рейки TS32/35, а также выполнять соединение стандартных проводов PROFIBUS-DP. Наряду с соединением можно выполнять присоединение ответвлений. Необходимо учесть, что провода ответвлений должны иметь наименьшую возможную длину. Изделие с артикульным номером 8788580000 дополнительно позволяет выполнять подключение анализаторов/устройств программирования через 9-полюсное гнездо Sub-D.

- Функции тройника
- Хороший контакт экрана
- Много места для подключения шины
- Монтаж на рейки TS32/35

### Основные данные для заказа

Версия	SUB-D PROFIBUS-DP, IP20
Заказ №	<a href="#">8800040000</a>
Тип	RS PB-DP T
GTIN (EAN)	4032248496860
Кол.	1 Штука

**RS PB-DP T**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

**Технические данные**

**Сертификаты**

ROHS Соответствовать

**Размеры и массы**

Глубина	70 mm	Глубина (дюймов)	2.7559 inch
Высота	43 mm	Высота (в дюймах)	1.6929 inch
Ширина	45 mm	Ширина (в дюймах)	1.7716 inch
Масса нетто	65.8 g		

**Экологическое соответствие изделия**

Состояние соответствия RoHS Соответствует без исключения  
REACH SVHC Нет SVHC выше 0,1 wt%

**Общие данные**

Количество полюсов	6	Вид соединения	Винтовое соединение
Диаметр кабеля, макс.	8 mm	Диаметр кабеля, мин.	4.5 mm
Поперечное сечение соединительного провода, макс.	2.5 mm <sup>2</sup>	Поперечное сечение соединительного провода, мин.	0.5 mm <sup>2</sup>
Номинальное напряжение	50 V	Вид защиты	IP20
Степень загрязнения	2	Соединение 1	Profibus-DP T-connector
Соединение 2	Винт	Наружный диаметр провода	-

**Классификации**

ETIM 8.0	EC002780	ETIM 9.0	EC002780
ETIM 10.0	EC002780	ECLASS 14.0	27-14-11-52
ECLASS 15.0	27-14-11-52		

**RS PB-DP T**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Изображения**

**Схема соединений**

