

IE-XM-ST/ST

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Розетка на монтажную рейку, исполнение: соединение
ST согласно IEC 61754-2

Основные данные для заказа

Версия	Монтажная рейка - розетка, оптоволоконная, Соединение ST - ST, IP20
Заказ №	8808340000
Тип	IE-XM-ST/ST
GTIN (EAN)	4032248505920
Кол.	1 Штука

IE-XM-ST/ST

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Сертификаты

ROHS	Соответствовать
------	-----------------

Размеры и массы

Масса нетто	28 g
-------------	------

Температуры

Температура хранения	Рабочая температура	-25 °C...70 °C
Температура монтажа		

Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS	Соответствует с исключением
Исключение из RoHS (если применимо/известно)	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	67cf1078-beca-4687-860b-dc475a6ec24a

Общие стандарты

Вилочный разъем, стандарт	IEC 61754-2
---------------------------	-------------

Общие данные

Описание артикула	Соединение ST - ST	Цветовой код	Светло-серый
Основной материал корпуса	PA 66, UL 94: V-0	Вид монтажа	TS 35
Вид защиты	IP20	Циклы коммутации	750
Состав	Смотровое окно для надписей величина шага 1 TE согласно DIN 43880, совместимость с insta	Вносимые потери	<0,15 дБ
Соединение 1	ST	Соединение 2	ST

Классификации

ETIM 8.0	EC000313	ETIM 9.0	EC000313
ETIM 10.0	EC000313	ECLASS 14.0	27-44-03-20
ECLASS 15.0	27-44-03-20		

IE-XM-ST/ST

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26


D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Изображения

Габаритный чертеж



IE-XM-ST/ST

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

Маркировка розетки



Маркировка для маркировочного поля розеток на монтажную рейку компании Weidmüller.

Ваши преимущества:

- белый
- нейтральный
- в листах маркировок

Основные данные для заказа

Тип	IE-DM	Версия	
Заказ №	8813500000		
GTIN (EAN)	4032248513345		
Кол.	50 ST		