

IE-S-IP67

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



Розетка, исполнение для соединительных разъемов  
SnapIn Var.6 согласно IEC 61076-3-106 из пластика

**Основные данные для заказа**

Версия	Соединительный ролик, Розетка, IP67, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010), Вариант 6 согласно IEC 61076-3-106
Заказ №	<a href="#">8808370000</a>
Тип	IE-S-IP67
GTIN (EAN)	4032248505951
Кол.	1 Штука



## Технические данные

### Сертификаты

Допуски к эксплуатации



RoHS Соответствовать

### Размеры и массы

Масса нетто 90 g

### Температуры

Температура хранения Рабочая температура -40 °C...70 °C  
Температура монтажа

### Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS Соответствует без исключения  
REACH SVHC Нет SVHC выше 0,1 wt%

### Общие стандарты

Сертификат № (DNV) TAE00003EW Вилочный разъем, стандарт IEC 61076-3-106 Var. 6

### Технические данные модуля RJ 45

Монтаж EIA/TIA T568 A, EIA/TIA  
T568 B

### Общие данные

Цветовой код	Светло-серый	Основной материал корпуса	PA 66, UL 94: V-0
Вид монтажа	Напольный монтаж, для свободно проложенных соединений, Настенная монтаж	Вид защиты	IP67
Циклы коммутации	750	Состав	Розетка, привертная вкл. модуль RJ45 с соединением путем прорезания изоляции
Монтаж	EIA/TIA T568 A, EIA/TIA T568 B		

### Классификации

ETIM 8.0	EC001121	ETIM 9.0	EC001121
ETIM 10.0	EC001121	ECLASS 14.0	27-44-03-90
ECLASS 15.0	27-44-03-90		

## Изображения

### Габаритный чертеж





## Аксессуары

### Инструменты для обжима вилочных разъемов RG 45



Инструменты для обжима вилочных разъемов типа RG45 системы WE и DEC

- Принудительная блокировка гарантирует качественный обжим
- Возможность разблокировки в случае ошибки при работе
- Три функции в одном инструменте

#### Основные данные для заказа

Тип	TT 8 RS MP 8	Версия
Заказ №	<a href="#">9202800000</a>	Опрессовочный инструмент, Обжимной инструмент для контактов
GTIN (EAN)	4032248512072	
Кол.	1 ST	

### Sets - RJ45

Соединительный разъем SnapIn согласно IEC 61076-3-106 Var.6 из пластмассы, вкл. вставку RJ45



#### Основные данные для заказа

Тип	IE-P-IP67	Версия
Заказ №	<a href="#">8808380000</a>	Соединительный ролик, вилка, IP67, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC
GTIN (EAN)	4032248505968	11801 2010), Вариант 6 согласно IEC 61076-3-106
Кол.	1 ST	