Справочный листок технических дан-





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com





Соединительный разъем SnapIn согласно IEC 61076-3-106 Var.6 из пластмассы, вкл. вставку RJ45

Основные данные для заказа

Соединительный ролик, Кабельное соединение, IP67, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010), Вариант 6 согласно IEC 61076-3-106	
<u>8813090000</u>	
IE-C-IP67	
4032248512843	
1 Штука	

Справочный листок технических данных





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

	I morbinario		
Допуски к эксплуатации	DNV one side as		
ROHS	Соответствовать		
Размеры и массы			
Масса нетто	66.88 g		
Температуры			
Температура хранения		Рабочая температура	-40 °C70 °C
Температура монтажа			
Экологическое соответст	вие изделия		
Состояние соответствия RoHS	Соответствует без исключе		
REACH SVHC	Нет SVHC выше 0,1 wt%		
Общие данные			
Соединение 1	RJ45	Соединение 2	IDC
Соединение т Описание артикула	Кабельное соединение	Состав	Соединение, вкл. модули
описание артикула	Казольное соединение	000141	RJ45 с соединением путем прорезания изоляции
Монтаж	Схема соединения с цветовой кодировкой согласно EIA/TIA T568 A., EIA/TIA T568 B	Цветовой код	Светло-серый
Основной материал корпуса	PA 66, UL 94: V-0	Категория	Cat.6A / Class EA (ISO/ IEC 11801 2010)
Поверхность контакта	Золото поверх никеля	Диаметр оболочки, мин.	6 mm
Диаметр оболочки, макс.	9.5 mm	Вид монтажа	Напольный монтаж, для свободно проложенных соединений, Настенная монтаж
Экранирование	Контакт с экранированием 360°	Вид защиты	IP67
Циклы коммутации	750		
Общие стандарты			
Сертификат № (DNV)	TAE00003EW	Вилочный разъем, стандарт	IEC 61076-3-106 Var. 6, IEC 60603-7-5
Классификации			
ETIM 6.0	EC001121	ETIM 7 O	EC001121
ETIM 8.0	EC001121 EC001121	ETIM 7.0 ETIM 9.0	EC001121 EC001121
ETIM 10.0	EC001121	ECLASS 9.0	27-44-03-90
ECLASS 9.1	27-44-03-90	ECLASS 9.0 ECLASS 10.0	27-44-03-90
ECLASS 11.0	27-44-03-90	ECLASS 10.0	27-44-03-90
LOD 100 11.0	27 77 00 00		
ECLASS 13.0	27-44-03-90	ECLASS 14.0	27-44-03-90

Дата создания 11.11.2025 04:55:52 MEZ

Статус каталога / Изображения

Справочный листок технических данных



IE-C-IP67

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Изображения

Габаритный чертеж

