Справочный листок технических дан-

RS VERT SUPPLY BLL



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com





Распределитель электроэнергии с рейкой DIN Многопозиционный распределитель электроэнергии в шкафу учета для монтажной рейки TS 35

- 2-контактный, с цветовой кодировкой
- 230 B, IP 30
- Защитные модули предохранителей 25 кА

Основные данные для заказа

Заказ №	8000074943
Тип	RS VERT SUPPLY BLL
GTIN (EAN)	8430243431811
Кол.	10 Штука

Справочный листок технических данных

RS VERT SUPPLY BLL



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

CE		
Соответствовать		
30 mm	Глубина (дюймов)	1.1811 inch
80.2 mm		3.1575 inch
17.9 mm	Ширина (в дюймах)	0.7047 inch
18 g		
-4070 °C	Рабочая температура	-4070 °C
085% (без появления конденсата)		-
Соответствует без исключе	ния	
Нет SVHC выше 0,1 wt%		
DIL E 09 /02 /190 /600	Cooperatorium poor onu	SL 5.08HC/03/180B (без
центрального контакта)	электропитание	центрального контакта)
		230 V
9.5 A	Общий номинальный ток	19 A
для координации пас	сивной изоляции (EN 60664-1)	
250 V AC	Votoropus Gonouospawouus	III
3	Испытание импульсного напряжения (1,2/50 мкс)	6 kV
Втычное соединение		
		'
е		
е		
е Втычное соединение	FTIM 7 O	FC002780
е Втычное соединение EC002780	ETIM 7.0 ETIM 9.0	EC002780 EC002780
е Втычное соединение	ETIM 7.0 ETIM 9.0 ECLASS 9.0	EC002780 EC002780 27-14-11-52
	80.2 mm 17.9 mm 18 g -4070 °C 085% (без появления конденсата) изделия Соответствует без исключент SVHC выше 0,1 wt% ВLL 5.08/03/180 (без центрального контакта) IP30 9.5 A для координации пас	30 mm

Дата создания 30.11.2025 03:51:27 MEZ

Статус каталога / Изображения

Справочный листок технических данных



Weidmüller **₹**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

RS VERT SUPPLY BLL

Технические данные

ECLASS 11.0	27-14-11-52	ECLASS 12.0	27-14-11-52
ECLASS 13.0	27-14-11-52	ECLASS 14.0	27-14-11-52
ECLASS 15.0	27-14-11-52		

Справочный листок технических данных

Weidmüller **₹**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

RS VERT SUPPLY BLL

Изображения

TB4	TB3	TB2	TB1
₫ 11 ■	-1	-1	
1	(1)	- (*)	- m
2 2	- 2	2	2
SL 5.08HC/03/1808	BLL 5.08/03/180	BLL 5.08/03/180	BLL 5.08/03/18



