

IE-XM-RJ45/RJ45**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Розетка на монтажную рейку, исполнение: соединение RJ45 согласно IEC 60603-7-5 1

Основные данные для заказа

Версия	Монтажная рейка - розетка, RJ45, Соединение RJ45 - RJ45, IP20, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010)
Заказ №	8879050000
Тип	IE-XM-RJ45/RJ45
GTIN (EAN)	4032248614844
Кол.	1 Штука

IE-XM-RJ45/RJ45

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Technical data

Сертификаты

Допуски к эксплуатации



ROHS Соответствовать

UL File Number Search [Сайт UL](#)

Сертификат № (cULus) E316369

Размеры и массы

Масса нетто 49 g

Температуры

Температура хранения Рабочая температура -25 °C...70 °C

Температура монтажа

Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS Соответствует без исключения

REACH SVHC Нет SVHC выше 0,1 wt%

Общие данные

Соединение 1	RJ45	Соединение 2	RJ45
Описание артикула	Соединение RJ45 - RJ45	Состав	Смотровое окно для надписей величина шага 1 TE согласно DIN 43880, совместимость с insta
Монтаж	Схема расположения выводов с цветовой кодировкой согласно EIA/TIA T568 A (медь)	Цветовой код	Светло-серый
Основной материал корпуса	PA 66, UL 94: V-0	Категория	Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010)
Вид монтажа	TS 35	Экранирование	Контакт с экранированием 360°
Вид защиты	IP20	Циклы коммутации	750

Общие стандарты

Сертификат № (DNV)	TAE00003EW	Вилочный разъем, стандарт	IEC 60603-7-5
Сертификат № (cULus)	E316369		

Электрические свойства

Сопrotивление контакта	≤ 20 mΩ	Электрическая прочность, контакт / экран	≥ 1500 V AC/DC
Электрическая прочность, контакт / контакт	≥ 1000 V AC/DC	Сопrotивление изоляции	500 MΩ
Допустимая токовая нагрузка при 50 °C	1 A	PoE / PoE+	согласно IEEE 802.3at

Technical data

Классификации

ETIM 8.0	EC001121	ETIM 9.0	EC001121
ETIM 10.0	EC001121	ECLASS 14.0	27-44-03-90
ECLASS 15.0	27-44-03-90		


IE-XM-RJ45/RJ45

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany


www.weidmueller.com

Drawings

Габаритный чертёж



Изображение изделия



Изображение изделия



IE-XM-RJ45/RJ45

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Accessories

Маркировка розетки



Маркировка для маркировочного поля розеток на монтажную рейку компании Weidmüller.

Ваши преимущества:

- белый
- нейтральный
- в листах маркировок

Основные данные для заказа

Тип	IE-DM	Версия	
Заказ №	8813500000		
GTIN (EAN)	4032248513345		
Кол.	50 ST		