### Справочный листок технических дан-





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

### Подобно иллюстрации





Изображение аналогичное

Серия Klippon® K, аксессуары

### Основные данные для заказа

Монтажная рейка, TS 15, Ширина: 106 mm, с продольным отверстием, Сталь, с гальваническим цинковым покрытием и пассивированный	
<u>8898030000</u>	
TS15X5 ST K41	
4032248648788	
20 Штука	

# Справочный листок технических данных





### Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

2

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

### Технические данные

Сертификаты			
ROHS	Соответствовать		
Размеры и массы			
-			0.0405
Глубина	5.5 mm	Глубина (дюймов)	0.2165 inch
Высота	15 mm	Высота (в дюймах)	0.5906 inch
Ширина	106 mm	Ширина (в дюймах)	4.1732 inch
Масса нетто	22 g		
Температуры			
Рабочая температура			
Экологическое соответст	вие изпепия		<u> </u>
Состояние соответствия RoHS	Соответствует без исключения		
REACH SVHC	Heт SVHC выше 0,1 wt%		
Общие данные			
T	1	Haman	DINI ENI COZAE
Толщина материала	1 mm	Нормы	DIN EN 60715
Поверхность	с гальваническим цинковым покрытием и пассивированный	Основной материал	Сталь
Общие данные - аксессуар	)ы		
Толщина материала	1 mm	Поверхность	с гальваническим цинковым покрытием и пассивированный
Основной материал	Сталь		
Классификации			
ETIM 6.0	EC001285	ETIM 7.0	EC001285
ETIM 8.0	EC001285	ETIM 9.0	EC001285
ETIM 10.0	EC001285	ECLASS 9.0	27-40-06-02
ECLASS 9.1	27-40-06-02	ECLASS 10.0	27-40-06-02
ECLASS 11.0	27-40-06-02	ECLASS 12.0	27-40-06-02
ECLASS 13.0	27-40-06-02	ECLASS 14.0	27-40-06-02
ECLASS 15.0	27-40-06-02		

Статус каталога / Изображения

## Справочный листок технических данных

### **TS15X5 ST K41**



#### Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

### Аксессуары

### Монтажная опора



Мы реализуем широкий ассортимент монтажных опор для упрощения работы с нашими изделиями. Начиная с различных инструментов и заканчивая изолирующими гильзами и различными винтами, наши компоненты идеально подогнаны друг к другу вплоть до мельчайших деталей и тем самым облегчают сборку в соответствии с применимыми стандартами и защитными нормами.

#### Основные данные для заказа

 Тип
 FKSC M5X8 D9/SW2.5
 Версия

 Заказ №
 0295900000
 SAK-серия, Винт с внутренним шестигранником, Винты,

 GTIN (EAN)
 4008190133337
 Количество полюсов: 1

 Кол.
 50 ST