Справочный листок технических дан-

IE-TO-USB



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com





Розетка на монтажную рейку, исполнение: соединение USB (A-A) согласно IEC 61076-3-107

Основные данные для заказа

Версия	Монтажная рейка - розетка, USB, IP20
Заказ №	<u>8946960000</u>
Тип	IE-TO-USB
GTIN (EAN)	4032248734955
Кол.	1 Штука

Справочный листок технических данных





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

2

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Сертификаты			
ROHS	Соответствовать		
Размеры и массы			
Масса нетто	31.3 g		
Температуры	'		
Температура хранения		Рабочая температура	-40 °C70 °C
Температура монтажа			
Экологическое соответст	вие изделия		
Состояние соответствия RoHS	Соответствует без искл	пючения	
REACH SVHC	Heт SVHC выше 0,1 wt	%	
Общие данные			,
Consumum 1	USB A	0	USB A
Соединение 1	USB A	Соединение 2 Цветовой код	Светло-серый
Основной материал корпуса	PA UL 94 V0	Вид монтажа	TS 35
Вид защиты	IP20	вид монтажа	10 00
Общие стандарты			
Вилочный разъем, стандарт	IEC 61076-3-107		
вилочный разьем, стандарт	IEC 01070-3-107		
Классификации			
ETIM 6.0	EC000313	ETIM 7.0	EC000313
ETIM 8.0	EC000313	ETIM 9.0	EC000313
ETIM 10.0	EC000313	ECLASS 9.0	27-44-03-20
ECLASS 9.1	19-17-01-25	ECLASS 10.0	27-44-03-20
ECLASS 11.0	27-44-03-20	ECLASS 12.0	27-44-03-20
ECLASS 13.0	27-44-03-20	ECLASS 14.0	27-44-03-20
ECLASS 15.0	27-44-03-20		

Справочный листок технических данных





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Изображения



Справочный листок технических данных





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

Чистый



ESG представляет собой проверенный на практике маркировочный элемент формата MultiCard для множества популярных электрических устройств. Результатом является высококачественная маркировка устройств с высокой контрастностью. Доступны элементы различного типа для устройств

Доступны элементы различного типа для устройств таких производителей, как Siemens, ABB, Beckhoff и т. д.

Коротко о преимуществах:

- Универсальность применения: самоклеящиеся или фиксируемые шильдики в зависимости от типа.
- Для оборудования, установленного в ряд (например, автоматы защиты цепи), предлагаются маркировочные элементы ESG, фиксируемые на рейках для шильдиков.
- Индивидуальная печать уровня качества лазерных принтеров в соответствии со спецификациями. Для заказной печати: Используя программное обеспечение M-Print PRO или M-Print PRO Online (работает без установки), подготовьте и отправьте нам файл, содержащий ваши технические условия маркировки.

Основные данные для заказа

	- поменти поме		
Тип	ESG 9/11 K MC NE WS	Версия	
Заказ №	<u>1857440000</u>	ESG, Маркировочные элементы для устройств х 11 mm, PA 66,	
GTIN (EAN)	4032248402731	Цветовой код: белый, самоклеящийся	
Кол.	200 ST		

Статус каталога / Изображения