

**IE-TO-SCRJ-SM**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



Розетка на монтажную рейку, исполнение: соединение  
SC-RJ согласно IEC 61754-24

**Основные данные для заказа**

Версия	Монтажная рейка - розетка, оптоволоконная, SCRJ, Одномодовый, IP20
Заказ №	<a href="#">8947000000</a>
Тип	IE-TO-SCRJ-SM
GTIN (EAN)	4032248735013
Кол.	10 Штука

**IE-TO-SCRJ-SM**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

**Технические данные**

**Сертификаты**

Допуски к эксплуатации



ROHS Соответствовать

UL File Number Search [Сайт UL](#)

Сертификат № (UL) E477798

**Размеры и массы**

Масса нетто 22 g

**Температуры**

Температура хранения Рабочая температура -40 °C...70 °C

Температура монтажа

**Экологическое соответствие изделия**

Состояние соответствия RoHS Соответствует без исключения

REACH SVHC Нет SVHC выше 0,1 wt%

**Общие стандарты**

Вилочный разъем, стандарт IEC 61754-24 Сертификат № (UL) E477798

**Общие данные**

Цветовой код	Светло-серый	Основной материал корпуса	PA UL 94 V0
Вид монтажа	TS 35	Вид защиты	IP20
Циклы коммутации	1000	Тип волокна	Одномодовый
Вносимые потери	≤ 0,5 дБ	Соединение 1	SCRJ
Соединение 2	SCRJ		

**Классификации**

ETIM 8.0	EC000313	ETIM 9.0	EC000313
ETIM 10.0	EC000313	ECLASS 14.0	27-44-03-20
ECLASS 15.0	27-44-03-20		


**IE-TO-SCRJ-SM**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Изображения**

**Габаритный чертеж**



## IE-TO-SCRJ-SM

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Аксессуары

### Чистый



ESG представляет собой проверенный на практике маркировочный элемент формата MultiCard для множества популярных электрических устройств. Результатом является высококачественная маркировка устройств с высокой контрастностью.

Доступны элементы различного типа для устройств таких производителей, как Siemens, ABB, Beckhoff и т. д.

Коротко о преимуществах:

- Универсальность применения: самоклеящиеся или фиксируемые шильдики в зависимости от типа.
- Для оборудования, установленного в ряд (например, автоматы защиты цепи), предлагаются маркировочные элементы ESG, фиксируемые на рейках для шильдиков.
- Индивидуальная печать уровня качества лазерных принтеров в соответствии со спецификациями.

Для заказной печати: Используя программное обеспечение M-Print PRO или M-Print PRO Online (работает без установки), подготовьте и отправьте нам файл, содержащий ваши технические условия маркировки.

### Основные данные для заказа

Тип	ESG 9/11 K MC NE WS	Версия
Заказ №	<a href="#">1857440000</a>	ESG, Маркировочные элементы для устройств x 11 mm, PA 66,
GTIN (EAN)	4032248402731	Цветовой код: белый, самоклеящийся
Кол.	200 ST	