

RS 4XRJ12

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Распределитель массивов данных в шкафу счетчика
для TS35

Основные данные для заказа

Заказ №	8000112157
Тип	RS 4XRJ12
GTIN (EAN)	4099987025591
Кол.	10 Штука

RS 4XRJ12

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Сертификаты

Допуски к эксплуатации



ROHS Соответствовать

Размеры и массы

Глубина	21.5 mm	Глубина (дюймов)	0.8465 inch
Высота	80.2 mm	Высота (в дюймах)	3.1575 inch
Ширина	17.9 mm	Ширина (в дюймах)	0.7047 inch
Масса нетто	19 g		

Температуры

Температура хранения	-25...70 °C	Рабочая температура	-20...55 °C
Влажность при рабочей температуре	0...85% (без появления конденсата)		

Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS	Соответствует без исключения
REACH SVHC	Нет SVHC выше 0,1 wt%

Данные соединения

Разъемы для печатных плат, распределение	4 x RJ12 plug-in connectors
--	-----------------------------

Расчетные данные

Вид защиты	IP20	Номинальное напряжение	< 150 V AC
Рабочее напряжение	150 V AC	Максимальный ток на каждое соединение с распределителем	1 A

PA50_40 Стандарт изоляции для координации пассивной изоляции (EN 60664-1)

Номинальное напряжение изоляции	<150 V AC	Категория перенапряжения	II
Степень опасности загрязнения	2	Испытание импульсного напряжения (1,2/50 мкс)	1.5 kV

Область подключения

Вид соединения	Втычное соединение
----------------	--------------------

Соединение, электропитание

Вид соединения	Втычное соединение
----------------	--------------------

Важное примечание

Соответствие IPC	Заявление о соответствии: все изделия разрабатываются, производятся и поставляются в соответствии с установленными международными стандартами и нормами и соответствуют характеристикам, указанным в технической документации, а также обладают декоративными свойствами в соответствии с IPC-A-610, "Класс 2". Любые другие запросы информации об изделиях могут быть рассмотрены по запросу.
------------------	--

Технические данные

Классификации

ETIM 8.0	EC002780	ETIM 9.0	EC002780
ETIM 10.0	EC002780	ECLASS 14.0	27-14-11-52
ECLASS 15.0	27-14-11-52		

RS 4XRJ12

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

Изображения

www.weidmueller.com

