Справочный листок технических данных





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

- Планка кабельных наконечников на бобине (5 000 шт.)
- Цветовой код Weidmüller

Основные данные для заказа

Версия	Кабельный наконечник, Стандартный, 10 mm, 8 mm, бирюзовый
Заказ №	<u>9004390000</u>
Тип	H0,34/12 TK BD GSP
GTIN (EAN)	4008190881016
Кол.	5000 Штука
Упаковка	Катушка

Справочный листок технических данных





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Сертификаты				
ROHS	Соответствовать			
Размеры и массы				
	0.00			
Масса нетто	0.08 g			
Экологическое соответствие	е изделия			
C D-UC	C			
Состояние соответствия RoHS REACH SVHC	Соответствует без исключения Het SVHC выше 0.1 wt%			
NEACH SVHC	Her SVHC BBILLE O, 1 Wt %			
Технические данные				
Описание артикула	кабельные наконечники в рулоне, цвет - бирюзовый	Исполнение	Стандартный	
Кабельные наконечники			'	
Диаметр поверхности контакта (D1)	0.8 mm	Длина поверхности контакта (L2)	8 mm	
Диаметр изоляции (D2)	2 mm	Толщина изоляции (S2)	0.25 mm	
L1 в мм	12.00 mm	Поперечное сечение подключаемого провода AWG, макс.	AWG 22	
Толщина металлической втулки (S1)	0.15 mm	Длина зачистки изоляции	10 mm	
Поперечное сечение соединяемого провода	0.34 mm ²	Цветовой код	Weidmueller	
Классификации	•			
ETIM 6.0	EC000005	ETIM 7.0	EC000005	
ETIM 8.0	EC000005	ETIM 9.0	EC000005	
ETIM 10.0	EC000005	ECLASS 9.0	27-40-02-01	
ECLASS 9.1	27-40-02-01	ECLASS 10.0	27-40-02-01	
ECLASS 11.0	27-40-02-01	ECLASS 12.0	27-40-02-01	
ECLASS 13.0	27-40-02-01	ECLASS 14.0	27-40-02-01	

Статус каталога / Изображения

Справочный листок технических данных



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

H0,34/12 TK BD GSP

Изображения

Чертеж