Справочный листок технических дан-

KTB GP 30XX15V CD S4 6MM



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com



Интеграция, расширение и индивидуализация: подходящее дополнение для любого случая применения

Полностью структурированная система аксессуаров новой серии корпусов Klippon® ТВ позволяет просто приспособить корпуса к специфическим требованиям каждого случая применения.

Фланцы

Фланцы двух вариантов толщины для простой замены предварительно укомплектованных фланцев на месте.

Основные данные для заказа

Заказ №	8000114149
Тип	KTB GP 30XX15V CD S4 6MM
GTIN (EAN)	4099986797109
Кол.	1 Штука

Справочный листок технических данных



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

KTB GP 30XX15V CD S4 6MM

Технические данные

Сертификаты	ı
-------------	---

Допуски к эксплуатации



ROHS Соответствовать

Размеры и массы

Глубина	6 mm	Глубина (дюймов)	0.2362 inch
Высота	254 mm	Высота (в дюймах)	10 inch
Ширина	117 mm	 Ширина (в дюймах)	4.6063 inch
Масса нетто	1417 g		

Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS	Соответствует без исключения
REACH SVHC	Heт SVHC выше 0,1 wt%

Общие данные

Толщина материала	6 mm	Указание по установке	Крепление на винтах
Поверхность	электрополировка	Основной материал	Нержавеющая сталь 1.4404 (316 L)
Монтажное крепление	привинченный	Класс защиты (UL)	Type 3, Type 4X, Type 12
Фланцевые пластины	слева, справа	Фланцевая пластина	Да
Применение	Транспорт, Взрывоопасные области		

Общие данные - аксессуары

	<u> </u>		
Толщина материала	6 mm	Диаметр отверстия припойного ушка (D)	7 mm
Поверхность	электрополировка	Основной материал	Нержавеющая сталь 1.4404 (316 L)

Классификации

EC000211	ETIM 7.0	EC000211
EC000211	ETIM 9.0	EC000211
EC000211	ECLASS 9.0	27-14-24-21
27-18-92-90	ECLASS 10.0	27-14-24-21
27-14-24-21	ECLASS 12.0	27-14-24-21
27-14-24-21	ECLASS 14.0	27-14-24-21
27-14-24-21		
	EC000211 EC000211 27-18-92-90 27-14-24-21 27-14-24-21	EC000211 ETIM 9.0 EC000211 ECLASS 9.0 27-18-92-90 ECLASS 10.0 27-14-24-21 ECLASS 12.0 27-14-24-21 ECLASS 14.0

Статус каталога / Изображения