

## TS35X15 ST KTB3020 HOR

### Подобно иллюстрации



Изображение аналогичное

Возможности интеграции, расширения и индивидуализации: идеальное дополнение для любой области применения.

Единообразная структура системных принадлежностей для ассортимента корпусов Klirron® TB позволяет легко привести корпус в соответствие с конкретными требованиями каждой системы.

**Клеммные рейки**

Клеммные рейки доступны в двух размерах для монтажа DIN-реек (например электроники, клемм) или компонентов в корпусах.

### Основные данные для заказа

|            |  |
|------------|--|
| Версия     | Klirron TB (Terminal Box), Корпус, без продольного отверстия, Высота: 35 mm, Ширина: 142 mm, Глубина: 15 mm, Основной материал: Сталь, с гальваническим цинковым покрытием и пассивированный, серебряный |
| Заказ №    | <a href="#">8000116369</a>   |
| Тип        | TS35X15 ST KTB3020 HOR   |
| GTIN (EAN) | 4099986820777  |
| Кол.       | 20 Штука   |

**Технические данные**

**Сертификаты**

Допуски к эксплуатации



ROHS Соответствовать

**Размеры и массы**

|             |         |                   |             |
|-------------|---------|-------------------|-------------|
| Глубина     | 15 mm   | Глубина (дюймов)  | 0.5906 inch |
| Высота      | 35 mm   | Высота (в дюймах) | 1.378 inch  |
| Ширина      | 142 mm  | Ширина (в дюймах) | 5.5905 inch |
| Масса нетто | 97.85 g |                   |             |

**Температуры**

Рабочая температура

**Экологическое соответствие изделия**

Состояние соответствия RoHS Соответствует без исключения  
REACH SVHC Нет SVHC выше 0,1 wt%

**Общие данные**

|                       |   |                   |              |
|-----------------------|---|-------------------|--------------|
| Указание по установке | Непосредственный монтаж                               | Нормы             | DIN EN 60715 |
| Поверхность           | с гальваническим цинковым покрытием и пассивированный | Основной материал | Сталь        |
| Монтажное крепление   | привинченный  |                   |              |

**Общие данные - аксессуары**

|             |   |                   |       |
|-------------|---|-------------------|-------|
| Поверхность | с гальваническим цинковым покрытием и пассивированный | Основной материал | Сталь |
|-------------|---|-------------------|-------|

**Классификации**

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC001285    | ETIM 9.0    | EC001285    |
| ETIM 10.0   | EC001285    | ECLASS 14.0 | 27-40-06-02 |
| ECLASS 15.0 | 27-40-06-02 |             |             |

## TS35X15 ST KTB3020 HOR

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Аксессуары

### Монтажные панели



Монтажные панели, со схемами расположения отверстий и без них, для продольного и поперечного монтажа DIN-реек или компонентов непосредственно на монтажную панель.

### Основные данные для заказа

|            |                            |   |
|------------|----------------------------|---|
| Тип        | GFSC M5X10 TX20 SET        | Версия  |
| Заказ №    | <a href="#">1274150000</a> | Klippon EB (Essential Box), Крепежный винт, Высота: 13.3 mm,                    |
| GTIN (EAN) | 4050118063820              | Ширина: 8.5 mm, Глубина: 8.5 mm, Основной материал: Сталь,                      |
| Кол.       | 1 ST                       | оцинкованная, с гальваническим цинковым покрытием и пассивированный, серебряный |