

TS35X15 ST KTB7662 HOR

Подобно иллюстрации



Изображение аналогичное

Возможности интеграции, расширения и индивидуализации: идеальное дополнение для любой области применения.

Единообразная структура системных принадлежностей для ассортимента корпусов Klirron® TB позволяет легко привести корпус в соответствие с конкретными требованиями каждой системы.

Клеммные рейки

Клеммные рейки доступны в двух размерах для монтажа DIN-реек (например электроники, клемм) или компонентов в корпусах.

Основные данные для заказа

| | |
|-----------------|--|
| Версия | Klirron TB (Terminal Box), Корпус, без продольного отверстия, Высота: 35 mm, Ширина: 545 mm, Глубина: 15 mm, Основной материал: Сталь, с гальваническим цинковым покрытием и пассивированный, серебряный |
| Заказ № | 8000116376 |
| Тип | TS35X15 ST KTB7662 HOR |
| GTIN (EAN) | 4099986820845 |
| Кол. | 20 Штука |
| Статус поставки | Снято с производства |

Технические данные

Сертификаты

Допуски к эксплуатации



ROHS Соответствовать

Размеры и массы

| | | | |
|-------------|---------|-------------------|--------------|
| Глубина | 15 mm | Глубина (дюймов) | 0.5906 inch |
| Высота | 35 mm | Высота (в дюймах) | 1.378 inch |
| Ширина | 545 mm | Ширина (в дюймах) | 21.4566 inch |
| Масса нетто | 385.4 g | | |

Температуры

Рабочая температура

Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS Соответствует без исключения
REACH SVHC Нет SVHC выше 0,1 wt%

Общие данные

| | | | |
|-----------------------|---|-------------------|--------------|
| Указание по установке | Непосредственный монтаж | Нормы | DIN EN 60715 |
| Поверхность | с гальваническим цинковым покрытием и пассивированный | Основной материал | Сталь |
| Монтажное крепление | привинченный | | |

Общие данные - аксессуары

| | | | |
|-------------|---|-------------------|-------|
| Поверхность | с гальваническим цинковым покрытием и пассивированный | Основной материал | Сталь |
|-------------|---|-------------------|-------|

Классификации

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC001285 | ETIM 9.0 | EC001285 |
| ETIM 10.0 | EC001285 | ECLASS 14.0 | 27-40-06-02 |
| ECLASS 15.0 | 27-40-06-02 | | |

TS35X15 ST KTB7662 HOR

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

Монтажные панели



Монтажные панели, со схемами расположения отверстий и без них, для продольного и поперечного монтажа DIN-реек или компонентов непосредственно на монтажную панель.

Основные данные для заказа

| | | | |
|------------|----------------------------|--|--|
| Тип | GFSC M5X10 TX20 SET | Версия | |
| Заказ № | 1274150000 | Кlippon EB (Essential Box), Крепежный винт, Высота: 13.3 mm, | |
| GTIN (EAN) | 4050118063820 | Ширина: 8.5 mm, Глубина: 8.5 mm, Основной материал: Сталь, | |
| Кол. | 1 ST | оцинкованная, с гальваническим цинковым покрытием и | |
| | | пассивированный, серебряный | |