## Справочный листок технических дан-

## ных

TS35X7.5 ST 306 K75 HOR



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

### Подобно иллюстрации



Изображение аналогичное

Серия Klippon® K, аксессуары

### Основные данные для заказа

· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
Монтажная рейка, TS 35 x 7.5, Ширина: 306
mm, с продольным отверстием, Сталь, с гальва-
ническим цинковым покрытием и пассивирован-
ный
8000135663
TS35X7.5 ST 306 K75 HOR
4099987090001
1 Штука

# Справочный листок технических данных

### TS35X7.5 ST 306 K75 HOR



### Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

## Технические данные

Сертификаты			
ROHS	Соответствовать		
Размеры и массы	COOTECTEDEDATE		
. domopbi ii madobi			
Глубина	7.5 mm	Глубина (дюймов)	0.2953 inch
Высота	35 mm	Высота (в дюймах)	1.378 inch
Ширина	306 mm	Ширина (в дюймах)	12.0472 inch
	306 mm	Длина (в дюймах)	12.0472 inch
Масса нетто	108.95 g		
Температуры			1
Рабочая температура			
Экологическое соответсті	вие изделия		
Состояние соответствия RoHS	Соответствует без исключения		
REACH SVHC	Heт SVHC выше 0,1 wt%		
Общие данные			
Толщина материала	1.5 mm	Указание по установке	Непосредственный монтаж
Нормы	DIN EN 60715	Поверхность	с гальваническим цинковым покрытием и пассивированный
Основной материал	Сталь	Размер штампа	6.3 х 20 мм
Общие данные - аксессуар	ЭЫ		,
<b>T</b>	4.5		
Толщина материала	1.5 mm	Поверхность	с гальваническим цинковым покрытием и пассивированный
Основной материал	Сталь	Размер штампа	6.3 х 20 мм
Классификации			,
ETIM 6.0	EC001285	ETIM 7.0	EC001285
ETIM 8.0	EC001285	ETIM 7.0	EC001285
ETIM 10.0	EC001285	ECLASS 9.0	27-40-06-02
ECLASS 9.1	27-40-06-02	ECLASS 9.0 ECLASS 10.0	27-40-06-02
ECLASS 9.1 ECLASS 11.0	27-40-06-02	ECLASS 10.0 ECLASS 12.0	27-40-06-02
ECLASS 11.0 ECLASS 13.0	27-40-06-02	ECLASS 12.0 ECLASS 14.0	27-40-06-02

Статус каталога / Изображения