Справочный листок технических дан-

HTX 138



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com



Инструменты для обжима коаксиальных разъемов

- Принудительная блокировка гарантирует качественный обжим
- Возможность разблокировки в случае ошибки при работе

Основные данные для заказа

| Версия | Инструмент для обжима, Обжимной инструмент для контактов, Шестигранный обжим |
|------------|---|
| Заказ № | 9012400000 |
| Тип | HTX 138 |
| GTIN (EAN) | 4008190036546 |
| Кол. | 1 Штука |

Справочный листок технических данных





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

| Ширина | 200 mm | Ширина (в дюймах) | 7.874 inch |
|-------------|----------|-------------------|------------|
| Масса нетто | 415.08 g | | |

Экологическое соответствие изделия

| Состояние соответствия RoHS | Не затронуто |
|-----------------------------|--------------------------------------|
| REACH SVHC | Lead 7439-92-1 |
| SCIP | 2159813b-98fd-4068-b62a-bc89a046c012 |

Технические данные

| Описание артикула | Обжимной инструмент | Исполнение | механическая, без |
|-------------------|------------------------|------------|-------------------|
| | для двойного | | сменных вставок |
| | коаксиального кабеля / | | |
| | SW 8.24 | | |

Описание контактов

| Вид контакта | Коаксиальные разъемы |
|--------------|----------------------|
| | |

Характеристики инструмента — обжим

| Размер шестигранника - под ключ (A 2)1.72 mm | | Размер шестигранника - под ключ (А) | 8.24 mm |
|---|---|-------------------------------------|--------------------|
| Кабельные наконечники для проводов 70 mm ² | | Кабельные наконечники для проводов | 4 mm ² |
| с сечением, макс. | | с сечением, мин. | |
| Наружный диаметр наконечника 9.5 mm | n | Паз для обжима, ширина (В 2) | 2.3 mm |
| Паз для обжима, ширина (В 1) 10 mm | 1 | Вид/профиль обжима | Шестигранный обжим |
| Диаметр внутреннего контакта (D) 2 mm | | | |

Классификации

| ETIM 6.0 | EC000168 | ETIM 7.0 | EC000168 |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC000168 | ETIM 9.0 | EC000168 |
| ETIM 10.0 | EC000168 | ECLASS 9.0 | 21-04-38-11 |
| ECLASS 9.1 | 21-04-38-11 | ECLASS 10.0 | 21-04-38-11 |
| ECLASS 11.0 | 21-04-38-11 | ECLASS 12.0 | 21-04-38-11 |
| ECLASS 13.0 | 21-04-38-11 | ECLASS 14.0 | 21-04-38-11 |
| ECLASS 15.0 | 21-04-38-11 | | |

Статус каталога / Изображения

Справочный листок технических данных

HTX 138




Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Изображения





Справочный листок технических данных





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

Принадлежности / запасные части



Инструменты для обжима коаксиальных разъемов

- Принудительная блокировка гарантирует качественный обжим
- Возможность разблокировки в случае ошибки при работе

Основные данные для заказа

| | -Sio Harrisso H. III danida | |
|------------|-----------------------------|--|
| Тип | ERTE ES HTX 138 | Версия |
| Заказ № | 9003140000 | Инструмент для обжима, Заменяемая деталь |
| GTIN (EAN) | 4008190025229 | |
| Кол. | 1 ST | |