

STRIPAX ZERT



- Инструменты зачистки с автоматической саморегулировкой
- Для гибких и одножильных проводов
- Идеально подходит для проектирования заводов, железных дорог подвижного состава, ветровой энергетики, робототехники, взрывобезопасности, а также для морского транспорта, офшорной добычи и кораблестроения
- Регулировка длины зачистки с помощью концевого ограничителя
- Автоматическое открытие зажима после зачистки
- Отсутствие разделения отдельных проводов
- Легко приспособляемая для различной толщины изоляции
- Кабели с двойной изоляцией в двух операциях процесса без специальной регулировки
- Удобный саморегулирующийся режущий элемент
- Долгий срок службы
- Оптимизированная эргономичная конструкция

Основные данные для заказа

| | |
|------------|---|
| Версия | Инструменты, Инструмент для снятия изоляции и резки |
| Заказ № | 9017330000 |
| Тип | STRIPAX ZERT |
| GTIN (EAN) | 4008190293932 |
| Кол. | 1 Штука |

STRIPAX ZERT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Размеры и массы

| | | | |
|-------------|--------|-------------------|-------------|
| Глубина | 22 mm | Глубина (дюймов) | 0.8661 inch |
| Высота | 99 mm | Высота (в дюймах) | 3.8976 inch |
| Ширина | 190 mm | Ширина (в дюймах) | 7.4803 inch |
| Масса нетто | 187 g | | |

Экологическое соответствие изделия

| | |
|-----------------------------|--------------------------------------|
| Состояние соответствия RoHS | Не затронуто |
| REACH SVHC | Lead 7439-92-1 |
| SCIP | cf06c250-ed1e-4a45-9c1b-c5c8cbf13bf0 |

Технические данные

| | |
|-------------------|---|
| Описание артикула | Инструмент для снятия изоляции с проводов до 10 мм ² |
|-------------------|---|

Инструменты для снятия изоляции

| | | | |
|--|---|---|--------------------|
| Тип кабеля | Гибкий и одножильный провод с ПВХ-изоляцией | Поперечное сечение провода (мощность резания) | 6 mm ² |
| Зона снятия изоляции AWG, макс. | 8 AWG | Зона снятия изоляции AWG, мин. | 28 AWG |
| Длина зачистки, макс. | 25 mm | Поперечное сечение соединительного провода, макс. | 10 mm ² |
| Поперечное сечение соединительного провода, мин. | 0.08 mm ² | | |

Классификации

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC002109 | ETIM 9.0 | EC002109 |
| ETIM 10.0 | EC002109 | ECLASS 14.0 | 21-04-37-06 |
| ECLASS 15.0 | 21-04-37-06 | | |

STRIPAX ZERT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Изображения

Пример использования



STRIPAX ZERT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

Принадлежности / запасные части



- Инструменты зачистки с автоматической саморегулировкой
- Для гибких и одножильных проводов
- Идеально подходит для проектирования заводов, железных дорог подвижного состава, ветровой энергетики, робототехники, взрывобезопасности, а также для морского транспорта, офшорной добычи и кораблестроения
- Регулировка длины зачистки с помощью концевого ограничителя
- Автоматическое открытие зажима после зачистки
- Отсутствие разделения отдельных проводов
- Легко приспособляемая для различной толщины изоляции
- Кабели с двойной изоляцией в двух операциях процесса без специальной регулировки
- Удобный саморегулирующийся режущий элемент
- Долгий срок службы
- Оптимизированная эргономичная конструкция

Основные данные для заказа

| | | |
|------------|----------------------------|------------------------------------|
| Тип | ERME 10 ² SPX 4 | Версия |
| Заказ № | 1119030000 | Аксессуар, Держатель ножа |
| GTIN (EAN) | 4032248948420 | |
| Кол. | 1 ST | |
| Тип | ERTE KLBC SPX 10 | Версия |
| Заказ № | 2571480000 | Аксессуар, Запасная зажимная губка |
| GTIN (EAN) | 4050118582109 | |
| Кол. | 1 ST | |