

PZ 50 ZERT



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



Инструменты для обжима кабельных наконечников с изоляцией и без нее

- Принудительная блокировка гарантирует качественный обжим
- Возможность разблокировки в случае ошибки при работе

Основные данные для заказа

Версия	Инструмент для обжима наконечников, 25mm ² , 50mm ² , Обжим с гофрированием
Заказ №	9017400000
Тип	PZ 50 ZERT
GTIN (EAN)	4008190470845
Кол.	1 Штука

Технические данные

Размеры и массы

Ширина	250 mm	Ширина (в дюймах)	9.8425 inch
Масса нетто	725 g		

Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS	Не затронуто
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	2159813b-98fd-4068-b62a-bc89a046c012

Технические данные

Описание артикула	Инструмент для обжима	Исполнение	Механическая, без сменных вставок
-------------------	-----------------------	------------	-----------------------------------

Описание контактов

Вид контакта	Кабельные наконечники с/без изоляции	Поперечное сечение провода, макс., AWG 0
Поперечное сечение провода, мин., AWG	AWG 4	Диапазон обжимаемых проводников, 50 mm ² макс.
Диапазон обжимаемых проводников, мин.	25 mm ²	

Характеристики инструмента — обжим

Привод	механический	Кабельные наконечники для проводов 50 mm ² с сечением, макс.
Вид/профиль обжима	Обжим с гофрированием	

Классификации

ETIM 8.0	EC000168	ETIM 9.0	EC000168
ETIM 10.0	EC000168	ECLASS 14.0	21-04-38-11
ECLASS 15.0	21-04-38-11		

Изображения





PZ 50 ZERT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

Принадлежности / запасные части




Инструменты для обжима кабельных наконечников с изоляцией и без нее

- Принудительная блокировка гарантирует качественный обжим
- Возможность разблокировки в случае ошибки при работе

Основные данные для заказа

Тип	ERTE ES PZ 50	Версия
Заказ №	9006280000	
GTIN (EAN)	4008190114619	
Кол.	1 ST	

Запасные части




После снятия изоляции конец кабеля может быть обжат с соответствующими контактами или кабельными наконечниками. Обжим – это способ надежного соединения провода и контакта, который практически полностью вытеснил метод пайки. Обжимом называют создание сплошного неразъемного соединения между проводом и соединительным элементом. Такого соединения можно добиться исключительно при использовании высококачественных прецизионных инструментов. Результат – безопасное и надежное электрическое и механическое соединение. Weidmüller предлагает широкий ассортимент механических обжимных инструментов. Встроенная принудительная блокировка с возможностью разблокировки обеспечивает оптимальное качество обработки. Обжимные соединения, выполняемые с помощью инструментов Weidmüller, соответствуют международным нормам и предписаниям.

Основные данные для заказа

Тип	ERTE GRIFFE PZ	Версия
Заказ №	9202810000	
GTIN (EAN)	4032248512577	Инструмент для обжима, Заменяемая деталь
Кол.	1 ST	

Аксессуары

Номинальное поперечное сечение провода 25,0 мм²




- поставляется отдельно в полиэтиленовых пакетах
- Цветовой код Weidmüller
- цветовой код согласно DIN
- другой цветовой код

Основные данные для заказа

Тип	H25.0/30 BR	Версия
Заказ №	031700000	Кабельный наконечник, Стандартный, 18 mm, 16 mm, коричневый
GTIN (EAN)	4008190158231	
Кол.	50 ST	
Тип	H25.0/30D 16 GE	Версия
Заказ №	901928000	Кабельный наконечник, Стандартный, 18 mm, 16 mm, желтый
GTIN (EAN)	4008190038380	
Кол.	50 ST	
Тип	H25.0/30T SW	Версия
Заказ №	902119000	Кабельный наконечник, Стандартный, 18 mm, 16 mm, черный
GTIN (EAN)	4008190115166	
Кол.	50 ST	
Тип	H25.0/36 BR	Версия
Заказ №	031710000	Кабельный наконечник, Стандартный, 24 mm, 22 mm, коричневый
GTIN (EAN)	4008190049751	
Кол.	50 ST	
Тип	H25.0/36D GE	Версия
Заказ №	901930000	Кабельный наконечник, Стандартный, 24 mm, 22 mm, желтый
GTIN (EAN)	4008190054984	
Кол.	50 ST	
Тип	H25.0/36T SW	Версия
Заказ №	902120000	Кабельный наконечник, Стандартный, 24 mm, 22 mm, черный
GTIN (EAN)	4008190055400	
Кол.	50 ST	

Номинальное поперечное сечение провода 35,0 мм²



- поставляется отдельно в полиэтиленовых пакетах
- Цветовой код Weidmüller
- цветовой код согласно DIN



PZ 50 ZERT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany


www.weidmueller.com

Аксессуары

Основные данные для заказа

Тип	H35,0/30 BE	Версия
Заказ №	0317200000	Кабельный наконечник, Стандартный, 19 mm, 16 mm, бежевый
GTIN (EAN)	4008190023904	
Кол.	50 ST	
Тип	H35,0/30D 16 R	Версия
Заказ №	9019310000	Кабельный наконечник, Стандартный, 19 mm, 16 mm, красный
GTIN (EAN)	4008190102234	
Кол.	50 ST	
Тип	H35,0/32D R	Версия
Заказ №	9019320000	Кабельный наконечник, Стандартный, 19 mm, 18 mm, красный
GTIN (EAN)	4008190111847	
Кол.	50 ST	
Тип	H35,0/39 BE	Версия
Заказ №	0317300000	Кабельный наконечник, Стандартный, 28 mm, 25 mm, бежевый
GTIN (EAN)	4008190151294	
Кол.	50 ST	
Тип	H35,0/39D R	Версия
Заказ №	9019330000	Кабельный наконечник, Стандартный, 28 mm, 25 mm, красный
GTIN (EAN)	4008190048365	
Кол.	50 ST	

Провод, ном. сечение 50 мм²



- поставляется отдельно в полиэтиленовых пакетах
- Цветовой код Weidmüller
- цветовой код согласно DIN

Основные данные для заказа

Тип	H50,0/41D BL	Версия
Заказ №	9019350000	Кабельный наконечник, Стандартный, 31 mm, 25 mm, синий
GTIN (EAN)	4008190049263	
Кол.	50 ST	
Тип	H50,0/36 OLIV	Версия
Заказ №	0444200000	Кабельный наконечник, Стандартный, 26 mm, 20 mm, оливковый
GTIN (EAN)	4008190110284	
Кол.	50 ST	
Тип	H50,0/36D BL	Версия
Заказ №	9019340000	Кабельный наконечник, Стандартный, 26 mm, 20 mm, синий
GTIN (EAN)	4008190067632	
Кол.	50 ST	



PZ 50 ZERT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

Номинальное поперечное сечение провода 10,0 мм² - 185,0 мм²



Для проводов 10,0-185,0 мм² (AWG 7-350 MCM)
Материал Е-Cu, оцинкованный гальваническим
способом
Допуск на размер согласно DIN 46228, часть 1
• Упаковано россыпью в полиэтиленовом пакете

Основные данные для заказа

Тип	H25,0/18	Версия
Заказ №	0375300000	Кабельный наконечник, Стандартный, 18 mm, 18 mm, Нет
GTIN (EAN)	4008190145378	
Кол.	100 ST	
Тип	H25,0/25	Версия
Заказ №	9004170000	Кабельный наконечник, Стандартный, 25 mm, 25 mm, Нет
GTIN (EAN)	4008190021863	
Кол.	250 ST	
Тип	H25,0/32	Версия
Заказ №	9004180000	Кабельный наконечник, Стандартный, 32 mm, 32 mm, Нет
GTIN (EAN)	4008190113162	
Кол.	100 ST	
Тип	H35,0/18	Версия
Заказ №	0368900000	Кабельный наконечник, Стандартный, 18 mm, 18 mm, Нет
GTIN (EAN)	4008190145675	
Кол.	100 ST	
Тип	H35,0/25	Версия
Заказ №	9004190000	Кабельный наконечник, Стандартный, 25 mm, 25 mm, Нет
GTIN (EAN)	4008190096083	
Кол.	100 ST	
Тип	H35,0/30S	Версия
Заказ №	9451000000	Кабельный наконечник, Стандартный, 30 mm, 30 mm, Нет
GTIN (EAN)	4008190071516	
Кол.	100 ST	
Тип	H35,0/32	Версия
Заказ №	9004200000	Кабельный наконечник, Стандартный, 32 mm, 32 mm, Нет
GTIN (EAN)	4008190077303	
Кол.	100 ST	
Тип	H50,0/18	Версия
Заказ №	9004210000	Кабельный наконечник, Стандартный, 18 mm, 18 mm, Нет
GTIN (EAN)	4008190123383	
Кол.	100 ST	
Тип	H50,0/22S	Версия
Заказ №	9025880000	Кабельный наконечник, Стандартный, 22 mm, 22 mm, Нет
GTIN (EAN)	4008190180430	
Кол.	100 ST	
Тип	H50,0/32	Версия
Заказ №	9004220000	Кабельный наконечник, Стандартный, 32 mm, 32 mm, Нет
GTIN (EAN)	4008190059606	
Кол.	100 ST	



PZ 50 ZERT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

Принадлежности / запасные части



Инструменты для обжима кабельных наконечников с изоляцией и без нее

- Принудительная блокировка гарантирует качественный обжим
- Возможность разблокировки в случае ошибки при работе

Основные данные для заказа

Тип	ERTE ES PZ 50	Версия
Заказ №	9006280000	
GTIN (EAN)	4008190114619	
Кол.	1 ST	

Запасные части



После снятия изоляции конец кабеля может быть обжат с соответствующими контактами или кабельными наконечниками. Обжим – это способ надежного соединения провода и контакта, который практически полностью вытеснил метод пайки. Обжимом называют создание сплошного неразъемного соединения между проводом и соединительным элементом. Такого соединения можно добиться исключительно при использовании высококачественных прецизионных инструментов. Результат – безопасное и надежное электрическое и механическое соединение. Weidmüller предлагает широкий ассортимент механических обжимных инструментов. Встроенная принудительная блокировка с возможностью разблокировки обеспечивает оптимальное качество обработки. Обжимные соединения, выполняемые с помощью инструментов Weidmüller, соответствуют международным нормам и предписаниям.

Основные данные для заказа

Тип	ERTE GRIFFE PZ	Версия
Заказ №	9202810000	
GTIN (EAN)	4032248512577	Инструмент для обжима, Заменяемая деталь
Кол.	1 ST	