Справочный листок технических дан-





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Инструменты для обжима литых контактов

- Принудительная блокировка гарантирует качественный обжим
- Возможность разблокировки в случае ошибки при работе
- С упором для точного позиционирования контактов

Основные данные для заказа

Версия	Инструмент для обжима, Обжимной инструмент для контактов, 4mm², 10mm², W-обжим
Заказ №	<u>9018480000</u>
Тип	CTX CM 3.6
GTIN (EAN)	4008190884581
Кол.	1 Штука

Справочный листок технических данных





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Разме	ры	И	ма	ССЫ
-------	----	---	----	-----

Ширина	250 mm	Ширина (в дюймах)	9.8425 inch
Масса нетто	706.78 g		

Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS	Не затронуто
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	2159813b-98fd-4068-b62a-bc89a046c012

Технические данные

Описание артикула	Обжимной инструмент	Исполнение	механическая, без
	для контактов HD,		сменных вставок
	ConCept M3 и		
	аналогичной конструкции		
	4-10 mm ²		

Описание контактов

Вид контакта	Литые контакты	Поперечное сечение провода, макс., AWG	AWG 8
Поперечное сечение провода, мин., AWG	AWG 12	Диапазон обжимаемых проводников, макс.	10 mm ²
Диапазон обжимаемых проводников, мин.	4 mm ²		

Характеристики инструмента — обжим

Кабельные наконечники для проводов 10 mm²	Вид/профиль обжима	W-обжим
с сечением макс		

Классификации

EC000168	ETIM 7.0	EC000168
EC000168	ETIM 9.0	EC000168
EC000168	ECLASS 9.0	21-04-38-11
21-04-38-11	ECLASS 10.0	21-04-38-11
21-04-38-11	ECLASS 12.0	21-04-38-11
21-04-38-11	ECLASS 14.0	21-04-38-11
21-04-38-11		
	EC000168 EC000168 21-04-38-11 21-04-38-11 21-04-38-11	EC000168 ETIM 9.0 EC000168 ECLASS 9.0 21-04-38-11 ECLASS 10.0 21-04-38-11 ECLASS 12.0 21-04-38-11 ECLASS 14.0

Статус каталога / Изображения

Справочный листок технических данных

Weidmüller **₹**

CTX CM 3.6

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

и остражении	

Справочный листок технических данных





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

Принадлежности / запасные части

Инструменты для обжима литых контактов

- Принудительная блокировка гарантирует качественный обжим
- Возможность разблокировки в случае ошибки при работе
- С упором для точного позиционирования контактов

Основные данные для заказа

 Тип
 ERTE ES CTX CM 3.6
 Версия

 Заказ №
 1303960000

 GTIN (EAN)
 4050118102499

 Кол.
 1 ST

Запасные части

После снятия изоляции конец кабеля может быть обжат с соответствующими контактами или кабельными наконечниками. Обжим - это способ надежного соединения провода и контакта, который практически полностью вытеснил метод пайки. Обжимом называют создание сплошного неразъемного соединения между проводом и соединительным элементом. Такого соединения можно добиться исключительно при использовании высококачественных прецизионных инструментов. Результат - безопасное и надежное электрическое и механическое соединение. Weidmüller предлагает широкий ассортимент механических обжимных инструментов. Встроенная принудительная блокировка с возможностью разблокировки обеспечивает оптимальное качество обработки. Обжимные соединения, выполняемые с помощью инструментов Weidmüller, соответствуют международным нормам и предписаниям.

Основные данные для заказа

Тип	ERTE GRIFFE CTO	Версия
Заказ №	1121010000	Инструмент для обжима, Заменяемая деталь
GTIN (EAN)	4032248902118	
Кол.	1 ST	

Статус каталога / Изображения