

СТХ CM 3.6

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Инструменты для обжима литых контактов

- Принудительная блокировка гарантирует качественный обжим
- Возможность разблокировки в случае ошибки при работе
- С упором для точного позиционирования контактов

Основные данные для заказа

| | |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Версия | Инструмент для обжима, Обжимной инструмент для контактов, 4mm ² , 10mm ² , W-обжим |
| Заказ № | 9018480000 |
| Тип | CTX CM 3.6 |
| GTIN (EAN) | 4008 19088458 1 |
| Кол. | 1 Штука |

СТХ СМ 3.6

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Размеры и массы

| | | | |
|-------------|----------|-------------------|-------------|
| Ширина | 250 mm | Ширина (в дюймах) | 9.8425 inch |
| Масса нетто | 706.78 g | | |

Экологическое соответствие изделия

| | |
|-----------------------------|--------------------------------------|
| Состояние соответствия RoHS | Не затронуто |
| REACH SVHC | Lead 7439-92-1 |
| SCIP | 2159813b-98fd-4068-b62a-bc89a046c012 |

Технические данные

| | | | |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------|
| Описание артикула | Обжимной инструмент для контактов HD, ConSept M3 и аналогичной конструкции 4-10 мм ² | Исполнение | механическая, без сменных вставок |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------|

Описание контактов

| | | | |
|---------------------------------------|-------------------|----------------------------------------|--------------------|
| Вид контакта | Литые контакты | Поперечное сечение провода, макс., AWG | AWG 8 |
| Поперечное сечение провода, мин., AWG | AWG 12 | Диапазон обжимаемых проводников, макс. | 10 мм ² |
| Диапазон обжимаемых проводников, мин. | 4 мм ² | | |

Характеристики инструмента — обжим

| | | | |
|------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|---------|
| Кабельные наконечники для проводов с сечением, макс. | 10 мм ² | Вид/профиль обжима | W-обжим |
|------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|---------|

Классификации

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC000168 | ETIM 9.0 | EC000168 |
| ETIM 10.0 | EC000168 | ECLASS 14.0 | 21-04-38-11 |
| ECLASS 15.0 | 21-04-38-11 | | |

Изображения



СТХ CM 3.6

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

Принадлежности / запасные части



Инструменты для обжима литых контактов

- Принудительная блокировка гарантирует качественный обжим
- Возможность разблокировки в случае ошибки при работе
- С упором для точного позиционирования контактов

Основные данные для заказа

| | | |
|------------|----------------------------|--------|
| Тип | ERTE ES CTX CM 3.6 | Версия |
| Заказ № | 1303960000 | |
| GTIN (EAN) | 4050118102499 | |
| Кол. | 1 ST | |

Запасные части



После снятия изоляции конец кабеля может быть обжат с соответствующими контактами или кабельными наконечниками. Обжим – это способ надежного соединения провода и контакта, который практически полностью вытеснил метод пайки. Обжимом называют создание сплошного неразъемного соединения между проводом и соединительным элементом. Такого соединения можно добиться исключительно при использовании высококачественных прецизионных инструментов. Результат – безопасное и надежное электрическое и механическое соединение. Weidmüller предлагает широкий ассортимент механических обжимных инструментов. Встроенная принудительная блокировка с возможностью разблокировки обеспечивает оптимальное качество обработки. Обжимные соединения, выполняемые с помощью инструментов Weidmüller, соответствуют международным нормам и предписаниям.

Основные данные для заказа

| | | |
|------------|----------------------------|------------------------------------------|
| Тип | ERTE GRIFFE CTO | Версия |
| Заказ № | 1121010000 | Инструмент для обжима, Заменяемая деталь |
| GTIN (EAN) | 4032248902118 | |
| Кол. | 1 ST | |