

STRIPAX PLUS 2.5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Инструменты для резки, зачистки и обжима для оголенных частей кабельных наконечников

- Резка
- Зачистка
- Обжим
- Автоматическая подача кабельных наконечников
- Храповый механизм обеспечивает точный обжим
- Возможность размыкания в случае неправильной работы
- Эффективность: для кабельных работ требуется всего один инструмент, что существенно экономит время
- Допускается обработка только оголенных частей соединенных кабельных наконечников, каждая из которых содержит 50 шт., компании Weidmüller. Работа с кабельными наконечниками на бобиных может привести к разрушению.

Основные данные для заказа

Версия	Инструмент для нарезки, снятия изоляции и обжима, Инструмент для обжима наконечников, 0.5mm ² , 2.5mm ² , Трапецеидальный обжим
Заказ №	9020000000
Тип	STRIPAX PLUS 2.5
GTIN (EAN)	4008190067267
Кол.	1 Штука

STRIPAX PLUS 2.5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Technical data

Размеры и массы

Ширина	210 mm	Ширина (в дюймах)	8.2677 inch
Масса нетто	248.63 g		

Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS	Не затронуто
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	2159813b-98fd-4068-b62a-bc89a046c012

Технические данные

Описание артикула	Инструмент для обжима	Исполнение	механическая, без сменных вставок
-------------------	-----------------------	------------	-----------------------------------

Описание контактов

Вид контакта	соединенные в полоски кабельные наконечники	Поперечное сечение провода, макс., AWG	AWG 14
Поперечное сечение провода, мин., AWG	AWG 20	Диапазон обжимаемых проводников, макс.	2.5 mm ²
Диапазон обжимаемых проводников, мин.	0.5 mm ²		

Характеристики инструмента — обжим

Кабельные наконечники для проводов с сечением, макс.	2.5 mm ²	Кабельные наконечники для проводов с сечением, мин.	0.5 mm ²
Вид/профиль обжима	Трапецеидальный обжим		

Классификации


ETIM 8.0	EC002109	ETIM 9.0	EC002109
ETIM 10.0	EC002109	ECLASS 14.0	21-04-37-06
ECLASS 15.0	21-04-37-06		

STRIPAX PLUS 2.5


Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com


Drawings



Пример использования



Пример использования



Пример использования




STRIPAX PLUS 2.5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Accessories

Принадлежности / запасные части



Инструменты для резки, зачистки и обжима для оголенных частей кабельных наконечников

- Резка
- Зачистка
- Обжим
- Автоматическая подача кабельных наконечников
- Храповый механизм обеспечивает точный обжим
- Возможность размыкания в случае неправильной работы
- Эффективность: для кабельных работ требуется всего один инструмент, что существенно экономит время
- Допускается обработка только оголенных частей соединенных кабельных наконечников, каждая из которых содержит 50 шт., компании Weidmüller. Работа с кабельными наконечниками на бобиных может привести к разрушению.

Основные данные для заказа

Тип	ERSATZMESSER STRIPAX PL	Версия
Заказ №	9050340000	Spare cutting blade
GTIN (EAN)	4008190350949	
Кол.	5 ST	
Тип	ERTE AIME SPX P II	Версия
Заказ №	2917160000	Cutting blade
GTIN (EAN)	4099986548121	
Кол.	1 ST	

соединенные в полоски кабельные наконечники



- Связка планок кабельных наконечников (50 шт.)
- Цветовой код Weidmüller
- цветовой код согласно DIN

Основные данные для заказа

Тип	H0,5/14 OR BD	Версия
Заказ №	9004270000	Кабельный наконечник, Стандартный, 10 mm, 8 mm, оранжевый
GTIN (EAN)	4008190091774	
Кол.	500 ST	
Тип	H0,5/14D W BD	Версия
Заказ №	9004280000	Кабельный наконечник, Стандартный, 10 mm, 8 mm, белый
GTIN (EAN)	4008190162627	
Кол.	500 ST	
Тип	H0,5/14T W BD	Версия
Заказ №	9021930000	Кабельный наконечник, Стандартный, 10 mm, 8 mm, белый
GTIN (EAN)	4008190262402	
Кол.	500 ST	

STRIPAX PLUS 2.5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Accessories

Тип	H0,75/14 W BD	Версия
Заказ №	9004290000	Кабельный наконечник, Стандартный, 10 mm, 8 mm, белый
GTIN (EAN)	4008190006778	
Кол.	500 ST	
Тип	H0,75/14D GR BD	Версия
Заказ №	9004300000	Кабельный наконечник, Стандартный, 10 mm, 8 mm, серый
GTIN (EAN)	4008190154837	
Кол.	500 ST	
Тип	H0,75/14T HBL BD	Версия
Заказ №	9004310000	Кабельный наконечник, Стандартный, 10 mm, 8 mm, Светло-синий
GTIN (EAN)	4008190179298	
Кол.	500 ST	
Тип	H1,0/14 GE BD	Версия
Заказ №	9004320000	Кабельный наконечник, Стандартный, 10 mm, 8 mm, желтый
GTIN (EAN)	4008190167523	
Кол.	500 ST	
Тип	H1,0/14D R BD	Версия
Заказ №	9004330000	Кабельный наконечник, Стандартный, 10 mm, 8 mm, красный
GTIN (EAN)	4008190047498	
Кол.	500 ST	
Тип	H1,0/14T R BD	Версия
Заказ №	9021950000	Кабельный наконечник, Стандартный, 10 mm, 8 mm, красный
GTIN (EAN)	4008190262747	
Кол.	500 ST	
Тип	H1,5/14 R BD	Версия
Заказ №	9004340000	Кабельный наконечник, Стандартный, 10 mm, 8 mm, красный
GTIN (EAN)	4008190080723	
Кол.	500 ST	
Тип	H1,5/14D SW BD	Версия
Заказ №	9004350000	Кабельный наконечник, Стандартный, 10 mm, 8 mm, черный
GTIN (EAN)	4008190005474	
Кол.	500 ST	
Тип	H1,5/14T SW BD	Версия
Заказ №	9021960000	Кабельный наконечник, Стандартный, 10 mm, 8 mm, черный
GTIN (EAN)	4008190262389	
Кол.	500 ST	
Тип	H2,5/14D BL BD	Версия
Заказ №	9004360000	Кабельный наконечник, Стандартный, 12 mm, 8 mm, синий
GTIN (EAN)	4008190083397	
Кол.	500 ST	
Тип	H2,5/14T GR BD	Версия
Заказ №	9004370000	Кабельный наконечник, Стандартный, 10 mm, 8 mm, серый
GTIN (EAN)	4008190052508	
Кол.	500 ST	


STRIPAX PLUS 2.5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

Accessories

www.weidmueller.com

Принадлежности / запасные части



Инструменты для резки, зачистки и обжима для оголенных частей кабельных наконечников

- Резка
- Зачистка
- Обжим
- Автоматическая подача кабельных наконечников
- Храповый механизм обеспечивает точный обжим
- Возможность размыкания в случае неправильной работы
- Эффективность: для кабельных работ требуется всего один инструмент, что существенно экономит время
- Допускается обработка только оголенных частей соединенных кабельных наконечников, каждая из которых содержит 50 шт., компании Weidmüller. Работа с кабельными наконечниками на бобиных может привести к разрушению.

Основные данные для заказа

Тип	ERSATZMESSER STRIPAX PL	Версия
Заказ №	9050340000	Spare cutting blade
GTIN (EAN)	4008190350949	
Кол.	5 ST	
Тип	ERTE AIME SPX P II	Версия
Заказ №	2917160000	Cutting blade
GTIN (EAN)	4099986548121	
Кол.	1 ST	