

Справочный листок технических данных

H-BOX 4,0-16,0MM DIN

Weidmüller 

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



Ящик, заполненный кабельными наконечниками с изоляцией:

- В цветовом коде Weidmüller
- Цветовой код согласно DIN

Основные данные для заказа

Версия	Набор кабельных наконечников, Ящик, Цветовой код: DIN
Заказ №	9025400000
Тип	H-BOX 4,0-16,0QMM DIN
GTIN (EAN)	4008190341596
Кол.	1 Штука
Упаковка	Ящик

H-BOX 4,0-16,0MM DIN

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Сертификаты

ROHS	Соответствовать
------	-----------------

Размеры и массы

Высота	40 mm	Высота (в дюймах)	1.5748 inch
Диаметр	92 mm	Масса нетто	68.64 g

Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS	Соответствует без исключения
REACH SVHC	Нет SVHC выше 0,1 wt%

Технические данные

Описание артикула	(2)Wire-end ferrule
-------------------	---------------------

Кабельные наконечники

Цветовой код	DIN
--------------	-----

Классификации

ETIM 8.0	EC000524	ETIM 9.0	EC000524
ETIM 10.0	EC000524	ECLASS 14.0	27-40-02-01
ECLASS 15.0	27-40-02-01		



H-BOX 4,0-16,0MM DIN

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

Упаковано россыпью в полиэтиленовом пакете



- поставляется отдельно в полиэтиленовых пакетах
- цветовой код согласно DIN
- другой цветовой код

Основные данные для заказа

Тип	H4,0/18D GR	Версия
Заказ №	9019190000	Кабельный наконечник, Стандартный, 12 mm, 10 mm, серый
GTIN (EAN)	4008190141349	
Кол.	500 ST	

Номинальное поперечное сечение провода 6,0 мм²



- поставляется отдельно в полиэтиленовых пакетах
- Цветовой код Weidmüller
- цветовой код согласно DIN
- другой цветовой код

Основные данные для заказа

Тип	H6,0/20D GE	Версия
Заказ №	9019220000	Кабельный наконечник, Стандартный, 14 mm, 12 mm, желтый
GTIN (EAN)	4008190151607	
Кол.	100 ST	

Номинальное поперечное сечение провода 10,0 мм²



- поставляется отдельно в полиэтиленовых пакетах
- Цветовой код Weidmüller
- цветовой код согласно DIN
- другой цветовой код

Основные данные для заказа


Тип	H10,0/22D R	Версия
Заказ №	9019240000	Кабельный наконечник, Стандартный, 15 mm, 12 mm, красный
GTIN (EAN)	4008190075385	
Кол.	100 ST	

H-BOX 4,0-16,0MM DIN

www.weidmueller.com

Аксессуары

Номинальное поперечное сечение провода 16,0 мм²



- поставляется отдельно в полиэтиленовых пакетах
- Цветовой код Weidmüller
- цветовой код согласно DIN
- другой цветовой код

Основные данные для заказа

Тип	H16,0/22D BL	Версия
Заказ №	9019260000	Кабельный наконечник, Стандартный, 15 mm, 12 mm, синий
GTIN (EAN)	4008190125806	
Кол.	100 ST	