



## H-BOX 0,5-2,5QMM DIN

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Технические данные

### Сертификаты

ROHS	Соответствовать
------	-----------------

### Размеры и массы

Высота	40 mm	Высота (в дюймах)	1.5748 inch
Диаметр	92 mm	Масса нетто	73.04 g

### Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS	Соответствует без исключения
REACH SVHC	Нет SVHC выше 0,1 wt%

### Технические данные

Описание артикула	Кабельный наконечник, корпус
-------------------	---------------------------------

### Кабельные наконечники

Цветовой код	DIN
--------------	-----

### Классификации

ETIM 8.0	EC000524	ETIM 9.0	EC000524
ETIM 10.0	EC000524	ECLASS 14.0	27-40-02-01
ECLASS 15.0	27-40-02-01		

## H-BOX 0,5-2,5QMM DIN

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Аксессуары

### Упаковано россыпью в полиэтиленовом пакете



- поставляется отдельно в полиэтиленовых пакетах
- Цветовой код Weidmüller
- цветовой код согласно DIN

### Основные данные для заказа

Тип	H0,5/14D W	Версия	
Заказ №	<a href="#">9019010000</a>	Кабельный наконечник, Стандартный, 10 mm, 8 mm, белый	
GTIN (EAN)	4008190120931		
Кол.	500 ST		
Тип	H0,75/14D GR	Версия	
Заказ №	<a href="#">9019040000</a>	Кабельный наконечник, Стандартный, 10 mm, 8 mm, серый	
GTIN (EAN)	4008190099077		
Кол.	500 ST		
Тип	H1,0/14D R	Версия	
Заказ №	<a href="#">9019080000</a>	Кабельный наконечник, Стандартный, 10 mm, 8 mm, красный	
GTIN (EAN)	4008190090623		
Кол.	500 ST		
Тип	H1,5/14D SW	Версия	
Заказ №	<a href="#">9019120000</a>	Кабельный наконечник, Стандартный, 10 mm, 8 mm, черный	
GTIN (EAN)	4008190153793		
Кол.	500 ST		
Тип	H2,5/15D BL	Версия	
Заказ №	<a href="#">9019160000</a>	Кабельный наконечник, Стандартный, 10 mm, 8 mm, синий	
GTIN (EAN)	4008190028732		
Кол.	500 ST		