

**AM 25**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Инструменты для удаления оболочки кабеля с ПВХ-изо-  
ляцией

**Основные данные для заказа**

Версия	Инструменты, Инструмент для снятия изоляции
Заказ №	<a href="#">9001540000</a>
Тип	AM 25
GTIN (EAN)	4008190138271
Кол.	1 Штука

**AM 25**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Технические данные

### Размеры и массы

Глубина	33 mm	Глубина (дюймов)	1.2992 inch
Высота	157 mm	Высота (в дюймах)	6.1811 inch
Ширина	47 mm	Ширина (в дюймах)	1.8504 inch
Масса нетто	120.67 g		

### Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS	Не затронуто
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	cf06c250-ed1e-4a45-9c1b-c5c8cbf13bf0

### Технические данные

Описание артикула	Кабельный нож
-------------------	---------------

### Инструменты для снятия изоляции


Тип кабеля	Круглый кабель с ПВХ-изоляцией	Диаметр провода, макс.	25 mm
Диаметр провода, мин.	6 mm	Глубина резки	Возможность регулировки до 4,5 мм
Поперечное сечение соединительного провода, макс.	490 mm <sup>2</sup>	Поперечное сечение соединительного провода, мин.	28 mm <sup>2</sup>
Приемлемый кабель	ПВХ кабели		

### Классификации

ETIM 8.0	EC000163	ETIM 9.0	EC000163
ETIM 10.0	EC000163	ECLASS 14.0	21-04-90-90
ECLASS 15.0	21-04-90-90		

**Изображения**

**Пример использования**



**Пример использования**



**AM 25**


**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Аксессуары

### Принадлежности / запасные части

Инструменты для удаления оболочки кабеля с ПВХ-  
изоляцией



### Основные данные для заказа

Тип	ERSATZMESSER AM 25/35	Версия	
Заказ №	<a href="#">9001530000</a>	Аксессуар, Запасной нож	
GTIN (EAN)	4008190154813		
Кол.	2 ST		