Справочный листок технических дан-

CRIMPFIX L



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com





- Для автоматической зачистки и обжима
- Эффективная и оперативная обработка
- Легко адаптируется к нужному диапазону сечений
- Зачистка и обжим в один приём
- Обработка рукавов или контактов других производителей может привести и поломке и дефектам оборудования!

Основные данные для заказа

Версия	Automatic stripper and crimper
Заказ №	<u>9028530000</u>
Тип	CRIMPFIX L
GTIN (EAN)	4008190942670
Кол.	1 Штука

Справочный листок технических данных

CRIMPFIX L



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Сертификаты

Допуски к эксплуатации



ROHS Соответствовать

Размеры и массы

Глубина	330 mm	Глубина (дюймов)	12.9921 inch
Высота	460 mm	Высота (в дюймах)	18.1102 inch
Ширина	390 mm	Ширина (в дюймах)	15.3543 inch
Масса нетто	34000 g		

Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS	Соответствует с исключением
Исключение из RoHS (если	6c, 7a, 7cl
применимо/известно)	
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	d2df479e-2b79-4e98-adc7-b03577df98ae

Автоматы для снятия изоляции и обжима проводов

Диапазон проводников для снятия изоляции	0,5-2,5 мм² (~AWG 20-14)	Привод	Электропневматический
Продолжительность цикла	ок. 1 с	Кабельные наконечники для проводов с сечением, макс.	2.5 mm ²
Кабельные наконечники для проводов с сечением, мин.	0.5 mm ²	Длина обжима	8 мм
Расходные материалы	поставляемые россыпью кабельные наконечники, с изоляцией	Длина кабельного наконечника	14 мм
Подключение сжатого воздуха	5-5,5 бар	Электрическое подключение	100-240 V / 50/60 Hz / 110 VA

Важное примечание

Сведения об изделии	Старая версия 9022650000 – SOT 1: 0,5–1,5 мм² вплоть до серийного номера CF L 1789 и CF LS 1475 9022660000 – SOT 2: 1,5–2,5 мм² вплоть до серийного номера CF L 1789 и CF LS 1475
	Новая версия 1440540000 – SOT 1: 0,5–1,5 мм² начиная с серийного номера CF L 1790 и CF LS 1476 1440550000 – SOT 2: 1,5–2,5 мм² начиная с серийного номера CF L 1790 и CF LS 1476

Классификации

EC002778	ETIM 7.0	EC002778
EC002778	ETIM 9.0	EC002778
EC002778	ECLASS 9.0	17-13-01-01
17-13-01-01	ECLASS 10.0	17-13-01-01
17-13-01-01	ECLASS 12.0	17-13-01-01
17-13-01-01	ECLASS 14.0	17-13-01-01
17-13-01-01		
	EC002778 EC002778 17-13-01-01 17-13-01-01 17-13-01-01	EC002778 ETIM 9.0 EC002778 ECLASS 9.0 17-13-01-01 ECLASS 10.0 17-13-01-01 ECLASS 12.0 17-13-01-01 ECLASS 14.0

Статус каталога / Изображения

Справочный листок технических данных





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

Принадлежности / запасные части



- Для автоматической зачистки и обжима
- Эффективная и оперативная обработка
- Легко адаптируется к нужному диапазону сечений
- Зачистка и обжим в один приём
- Обработка рукавов или контактов других производителей может привести и поломке и дефектам оборудования!

Основные данные для заказа

T	AIMECA CELLALA CELTA	
Тип	AIMESA CF U/L/LS SK TIN	Версия
Заказ №	1283530000	Автоматические машины, Заменяемая деталь
GTIN (EAN)	4050118073676	
Кол.	1 ST	
Тип	AIMESA CF U/LS TIN	Версия
Заказ №	1132150000	Автоматические машины, Заменяемая деталь
GTIN (EAN)	4032248920082	
Кол.	1 ST	
Тип	CRWZG CF L V2/V3	Версия
Заказ №	1424320000	Автоматические машины, Заменяемая деталь
GTIN (EAN)	4050118240139	
Кол.	1 ST	
Тип	EXZ-SET CF L/LS V3	Версия
Заказ №	1484880000	Автоматические машины, Заменяемая деталь
GTIN (EAN)	4050118293883	
Кол.	1 ST	
Тип	FESA CF L/LS V1	Версия
Заказ №	1454780000	Автоматические машины, Заменяемая деталь
GTIN (EAN)	4050118260809	
Кол.	1 ST	
Тип	FESA CF L/LS V2	Версия
Заказ №	1454790000	Автоматические машины, Заменяемая деталь
GTIN (EAN)	4050118260779	
Кол.	1 ST	
Тип	MAGNETSCHALTER CF L/LS	Версия
Заказ №	1523240000	Автоматические машины, Заменяемая деталь
GTIN (EAN)	4050118328950	
Кол.	1 ST	
Тип	SCHRSA CF L/LS V1	Версия
Заказ №	<u>1454740000</u>	Автоматические машины, Заменяемая деталь
GTIN (EAN)	4050118260670	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
Кол.	1 ST	
Тип	SCHRSA CF L/LS V2	Версия
Заказ №	1454750000	Автоматические машины, Заменяемая деталь
GTIN (EAN)	4050118260588	
Кол.	1 ST	
Тип	SCHWINGFOBERT./ CFL	Версия
Заказ №	9022660000	Автоматические машины, Заменяемая деталь
GTIN (EAN)	4032248178940	A STORIGHT TOOLSTO THUMPHING CONTROLLED A STORIGHT A STORIGHT AND
Кол.	1 ST	
KOJI.	1 01	

Справочный листок технических данных





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

Тип	SCHWINGFOBERT.CF L	Версия
Заказ №	9022650000	Автоматические машины, Заменяемая деталь
GTIN (EAN)	4032248178926	
Кол.	1 ST	
Тип	SOT 1 CF L/LS V3	Версия
Заказ №	<u>1440540000</u>	Автоматические машины, Заменяемая деталь
GTIN (EAN)	4050118247602	
Кол.	1 ST	
Тип	SOT 2 CF L/LS V4	Версия
Заказ №	1440550000	Автоматические машины, Заменяемая деталь
GTIN (EAN)	4050118247619	
Кол.	1 ST	
Тип	WTE CF L/LS V2/V3	Версия
	4.40.4.470.000	A
Заказ №	<u>1424470000</u>	Автоматические машины, Заменяемая деталь
Заказ № GTIN (EAN)	4050118240276	Автоматические машины, Заменяемая деталь