

CRIMP-SET PZ 6 ROTO L D

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



Комплекты для обжима

Основные данные для заказа

Версия	Набор инструмента для обжима наконечников, Инструмент для обжима: PZ 6 Roto L, инстру- мент для снятия изоляции: STRIPAX, Диапазон обжимаемых проводников, мин.: 0.14, Цветовой код: DIN
Заказ №	9028690000
Тип	CRIMP-SET PZ 6 ROTO L D
GTIN (EAN)	403224839268 1
Кол.	1 Штука
Упаковка	Пластмассовый ящик

CRIMP-SET PZ 6 ROTO L D

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Technical data

Размеры и массы

Глубина	261 mm	Глубина (дюймов)	10.2756 inch
Высота	57 mm	Высота (в дюймах)	2.2441 inch
Ширина	338 mm	Ширина (в дюймах)	13.3071 inch
Масса нетто	1719.4 g		

Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS	Соответствует без исключения
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	1eacbb3e-7931-4ebb-9179-f29fd9b50028

Технические данные

Описание артикула	Комплект вкл. инструмент для обжима проводов до 6 мм ² , бок. + фронтальная подача, инструмент для снятия изоляции и кабельные наконечники в цветовом коде согласно DIN
-------------------	--

Наборы

Диапазон обжимаемых проводников, макс.	6 mm ²	Диапазон обжимаемых проводников, мин.	0.14 mm ²
Упаковка	Пластмассовый ящик	инструмент для снятия изоляции	STRIPAX
Инструмент для обжима	PZ 6 Roto L	Цветовой код	DIN
Количество АЕН	3000 pcs.		

Классификации

ETIM 8.0	EC000524	ETIM 9.0	EC000524
ETIM 10.0	EC000524	ECLASS 14.0	27-40-02-18
ECLASS 15.0	27-40-02-18		

CRIMP-SET PZ 6 ROTO L D

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Accessories

Инструменты



- Инструменты зачистки с автоматической саморегулировкой
- Для гибких и одножильных проводов
- Идеально подходит для проектирования заводов, железных дорог подвижного состава, ветровой энергетики, робототехники, взрывобезопасности, а также для морского транспорта, офшорной добычи и кораблестроения
- Регулировка длины зачистки с помощью концевого ограничителя
- Автоматическое открытие зажима после зачистки
- Отсутствие разделения отдельных проводов
- Легко приспособляемая для различной толщины изоляции
- Кабели с двойной изоляцией в двух операциях процесса без специальной регулировки
- Удобный саморегулирующийся режущий элемент
- Долгий срок службы
- Оптимизированная эргономичная конструкция

Основные данные для заказа

Тип	STRIPAX	Версия
Заказ №	9005000000	Инструменты, Инструмент для снятия изоляции и резки
GTIN (EAN)	4008190072506	
Кол.	1 ST	

Crimping tools



- Инструменты для обжима кабельных наконечников с изоляцией и без нее
- Принудительная блокировка гарантирует качественный обжим
 - Возможность разблокировки в случае ошибки при работе

Основные данные для заказа

Тип	PZ 6 ROTO L	Версия
Заказ №	1444050000	Инструмент для обжима, Инструмент для обжима наконечников,
GTIN (EAN)	4050118248593	0.14mm ² , 6mm ² , Трапецидальный обжим
Кол.	1 ST	

CRIMP-SET PZ 6 ROTO L D

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Accessories

Упаковано россыпью в полиэтиленовом пакете



- поставляется отдельно в полиэтиленовых пакетах
- Цветовой код Weidmüller
- цветовой код согласно DIN

Основные данные для заказа

Тип	H0,5/14D W	Версия	
Заказ №	9019010000	Кабельный наконечник, Стандартный, 10 mm, 8 mm, белый	
GTIN (EAN)	4008190120931		
Кол.	500 ST		
Тип	H0,75/14D GR	Версия	
Заказ №	9019040000	Кабельный наконечник, Стандартный, 10 mm, 8 mm, серый	
GTIN (EAN)	4008190099077		
Кол.	500 ST		
Тип	H1,0/14D R	Версия	
Заказ №	9019080000	Кабельный наконечник, Стандартный, 10 mm, 8 mm, красный	
GTIN (EAN)	4008190090623		
Кол.	500 ST		
Тип	H1,5/14D SW	Версия	
Заказ №	9019120000	Кабельный наконечник, Стандартный, 10 mm, 8 mm, черный	
GTIN (EAN)	4008190153793		
Кол.	500 ST		
Тип	H2,5/15D BL	Версия	
Заказ №	9019160000	Кабельный наконечник, Стандартный, 10 mm, 8 mm, синий	
GTIN (EAN)	4008190028732		
Кол.	500 ST		
Тип	H4,0/18D GR	Версия	
Заказ №	9019190000	Кабельный наконечник, Стандартный, 12 mm, 10 mm, серый	
GTIN (EAN)	4008190141349		
Кол.	500 ST		

Номинальное поперечное сечение провода 6,0 мм²



6 mm²

- поставляется отдельно в полиэтиленовых пакетах
- Цветовой код Weidmüller
- цветовой код согласно DIN
- другой цветовой код

CRIMP-SET PZ 6 ROTO L D

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Accessories

Основные данные для заказа

Тип	H6.0/20D GE	Версия	
Заказ №	9019220000	Кабельный наконечник, Стандартный, 14 mm, 12 mm, желтый	
GTIN (EAN)	4008190151607		
Кол.	100 ST		

Чемодан



- Корпус чемодана из небуьющейся пластмассы из полипропилена
- Хранение, позволяющее транспортировку и обеспечивающее наглядное расположение материала при минимальной занимаемой площади
- С 2-мя прочными задвижками
- Чемоданы и коробки можно ставить на ребро и штабелировать без опасения, что произойдет соскальзывание
- Возможность секционирования при помощи вставок

Основные данные для заказа

Тип	KOFFER PSC4-01	Версия	
Заказ №	9028860000	Инструменты, Коробка	
GTIN (EAN)	4032248304608		
Кол.	1 ST		

Вставки



- Корпус чемодана из небуьющейся пластмассы из полипропилена
- Хранение, позволяющее транспортировку и обеспечивающее наглядное расположение материала при минимальной занимаемой площади
- С 2-мя прочными задвижками
- Чемоданы и коробки можно ставить на ребро и штабелировать без опасения, что произойдет соскальзывание
- Возможность секционирования при помощи вставок

Основные данные для заказа

Тип	EINSATZ A8-1 CL55	Версия	
Заказ №	9028460000	Набор матриц-вставок	
GTIN (EAN)	4032248310029		
Кол.	100 ST		
Тип	EINSATZ A7-1 CL55	Версия	
Заказ №	9028450000	Набор матриц-вставок	
GTIN (EAN)	4032248310012		
Кол.	1 ST		