



Комплекты для обжима

Основные данные для заказа

Версия	Набор инструмента для обжима наконечников, Инструмент для обжима: STRIPAX-Plus, инструмент для снятия изоляции: STRIPAX-Plus, Диапазон обжимаемых проводников, мин.: 0.5, Цветовой код: прочее
Заказ №	9028790000
Тип	CRIMP-SET STRIPAX PLUS T
GTIN (EAN)	4032248392773
Кол.	1 Штука

CRIMP-SET STRIPAX PLUS T

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Размеры и массы

Глубина	261 mm	Глубина (дюймов)	10.2756 inch
Высота	57 mm	Высота (в дюймах)	2.2441 inch
Ширина	338 mm	Ширина (в дюймах)	13.3071 inch
Масса нетто	1101.61 g		

Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS	Соответствует без исключения		
REACH SVHC	Lead 7439-92-1		
SCIP	1eacbb3e-7931-4ebb-9179-f29fd9b50028		

Наборы

Диапазон обжимаемых проводников, макс.	2.5 mm ²	Диапазон обжимаемых проводников, мин.	0.5 mm ²
инструмент для снятия изоляции	STRIPAX-Plus	Инструмент для обжима	STRIPAX-Plus
Цветовой код	Miscellaneous	Количество АЕН	2500 pcs.

Классификации

ETIM 8.0	EC000524	ETIM 9.0	EC000524
ETIM 10.0	EC000524	ECLASS 14.0	27-40-02-18
ECLASS 15.0	27-40-02-18		

CRIMP-SET STRIPAX PLUS T

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

соединенные в полоски кабельные наконечники



- Связка планок кабельных наконечников (50 шт.)
- Цветовой код Weidmüller
- цветовой код согласно DIN

Основные данные для заказа

Тип	H0,5/14D W BD	Версия
Заказ №	9004280000	Кабельный наконечник, Стандартный, 10 mm, 8 mm, белый
GTIN (EAN)	4008190162627	
Кол.	500 ST	
Тип	H0,75/14T HBL BD	Версия
Заказ №	9004310000	Кабельный наконечник, Стандартный, 10 mm, 8 mm, Светло-синий
GTIN (EAN)	4008190179298	
Кол.	500 ST	
Тип	H1,0/14D R BD	Версия
Заказ №	9004330000	Кабельный наконечник, Стандартный, 10 mm, 8 mm, красный
GTIN (EAN)	4008190047498	
Кол.	500 ST	
Тип	H1,5/14D SW BD	Версия
Заказ №	9004350000	Кабельный наконечник, Стандартный, 10 mm, 8 mm, черный
GTIN (EAN)	4008190005474	
Кол.	500 ST	
Тип	H2,5/14T GR BD	Версия
Заказ №	9004370000	Кабельный наконечник, Стандартный, 10 mm, 8 mm, серый
GTIN (EAN)	4008190052508	
Кол.	500 ST	

Stripax plus



Инструменты для резки, зачистки и обжима для оголенных частей кабельных наконечников

- Резка
- Зачистка
- Обжим
- Автоматическая подача кабельных наконечников
- Храповый механизм обеспечивает точный обжим
- Возможность размыкания в случае неправильной работы
- Эффективность: для кабельных работ требуется всего один инструмент, что существенно экономит время
- Допускается обработка только оголенных частей соединенных кабельных наконечников, каждая из которых содержит 50 шт., компании Weidmüller. Работа с кабельными наконечниками на бобиных может привести к разрушению.

CRIMP-SET STRIPAX PLUS T

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

Основные данные для заказа

Тип	STRIPAX PLUS 2.5	Версия	
Заказ №	9020000000	Инструмент для нарезки, снятия изоляции и обжима, Инструмент	
GTIN (EAN)	4008190067267	для обжима наконечников, 0.5mm ² , 2.5mm ² , Трапецидальный	
Кол.	1 ST	обжим	

Чемодан



- Корпус чемодана из небульющейся пластмассы из полипропилена
- Хранение, позволяющее транспортировку и обеспечивающее наглядное расположение материала при минимальной занимаемой площади
- С 2-мя прочными задвижками
- Чемоданы и коробки можно ставить на ребро и штабелировать без опасения, что произойдет соскальзывание
- Возможность секционирования при помощи вставок

Основные данные для заказа

Тип	KOFFER PSC4-01	Версия	
Заказ №	9028860000	Инструменты, Коробка	
GTIN (EAN)	4032248304608		
Кол.	1 ST		