Справочный листок технических дан-





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Использование кабельных наконечников гарантирует пользователю неизменно высокое качество электрических соединений.

Дополнительная выгода обусловлена преимуществами монтажа.

Основные данные для заказа

Кабельный наконечник,Изолированный кабельный соединитель,2.5 mm²,1 mm² - 2.5 mm²,16.75 mm,черный
<u>9036300000</u>
HOOKBLA 1,0-2,5 SW
4032248175932
100 Штука

Справочный листок технических данных





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Сертификаты			
Осртификаты			
ROHS	Соответствовать		
Размеры и массы			
Глубина	4.6 mm	Глубина (дюймов)	0.1811 inch
Ширина	27.2 mm	Ширина (в дюймах)	1.0709 inch
Масса нетто	0.93 g		
Экологическое соответствие	изделия		
Состояние соответствия RoHS	Соответствует без исключе	аниа 	
REACH SVHC	Нет SVHC выше 0.1 wt%		
	21.10 22.22 37. 111/0		
Технические данные			
Описание артикула	Кабельный наконечник в форме крюка		
Соединители			
Поперечное сечение соединительного	2.5 mm²	Поперечное сечение соединительного	1 mm²
провода, макс.	2.5 111111-	провода, мин.	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
Поперечное сечение соединяемого провода	2.5 mm ²	Изоляция	ПВХ
Материал / пластик	PVC	Идентификационный цвет	черный
Классификации			
ETIM 6.0	EC001059	ETIM 7.0	EC001059
ETIM 8.0	EC001059	ETIM 9.0	EC001059
ETIM 10.0	EC001059	ECLASS 9.0	27-40-02-92
ECLASS 9.1	27-40-02-12	ECLASS 10.0	27-40-02-92
ECLASS 11.0	27-40-02-92	ECLASS 12.0	27-40-02-92
ECLASS 13.0	27-40-02-92	ECLASS 14.0	27-40-02-92
ECLASS 15.0	27-40-02-92		

Справочный листок технических данных

HOOKBLA 1,0-2,5 SW



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

Crimping tools

Инструменты для обжима изолированных соединителей

Кабельные наконечники, вилочные кабельные наконечники, параллельные и последовательные соединители и разъемы

- Принудительная блокировка гарантирует качественный обжим
- Возможность разблокировки в случае ошибки при работе
- С упором для точного позиционирования контактов
- Проверено согласно DIN EN 60352 Ч. 2

Основные данные для заказа

Тип	HTI 15	Версия
Заказ №	9014400000	Инструмент для обжима, Инструмент для разделки кабеля под
GTIN (EAN)	4008190159412	изолированный кабельный наконечник, 0.5mm², 2.5mm², Двойной
Кол.	1 ST	обжим
Тип	CTI 6	Версия
Заказ №	9006120000	Инструмент для обжима, Обжимной инструмент для контактов,
GTIN (EAN)	4008190044527	0.5mm², 6mm², Овальный обжим, Двойной обжим
Кол.	1 ST	
Тип	CTI 6 G	Версия
Заказ №	9202850000	Инструмент для обжима, Инструмент для разделки кабеля под
GTIN (EAN)	4032248517855	изолированный кабельный наконечник, 0.5mm², 6mm², Овальный
Кол.	1 ST	обжим, Параллельный обжим