Справочный листок технических дан-

LIR 6M5 V




Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com









Кабельные кольцевые наконечники с изоляцией, из ПВХ

- Стандартные исполнения
- Без пайки
- С конической горловиной для ввода

Основные данные для заказа

Версия	Кабельный наконечник,Изолированный кабель- ный соединитель,6 mm²,4 mm² - 6 mm²
Заказ №	<u>9200240000</u>
Тип	LIR 6M5 V
GTIN (EAN)	4032248410064
Кол.	100 Штука

Статус каталога / Изображения

Справочный листок технических данных

Соответствовать





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Сертификаты	саты
-------------	------

ROHS

Размеры и массы			
Глубина	8.1 mm	Глубина (дюймов)	0.3189 inch
Ширина	27.3 mm	Ширина (в дюймах)	1.0748 inch
Масса нетто	1.65 g		

Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS	Соответствует без исключения
REACH SVHC	Heт SVHC выше 0,1 wt%

Технические данные

Описание артикула	Кабельный кольцевой
	наконечник с изоляцией
	$6.0 \text{MM}^2 / \text{M}5$

Соединители

Поперечное сечение соединительно	o 6 mm²	Поперечное сечение соединительн	ого 4 mm²
провода, макс.		провода, мин.	
Поперечное сечение соединяемого	6 mm ²	Изоляция	ПВХ, имеется
провода			
Размеры (болты)	M 5	Размеры	M 5
Материал / пластик	PVC	Идентификационный цвет	желтый
Плотность соединения (S1)	1 mm	Длина соединения (I)	22.4 mm
Внутренний диаметр (d1)	5.3 mm	Длина пластиковой манжеты (b)	14.15 mm
Диаметр пластиковой манжеты (D)	6.4 mm	 Наружный диаметр (d)	9.5 mm

Классификации

ETIM 6.0	EC001059	ETIM 7.0	EC001059
ETIM 8.0	EC001059	ETIM 9.0	EC001059
ETIM 10.0	EC001059	ECLASS 9.0	27-40-02-92
ECLASS 9.1	27-40-02-12	ECLASS 10.0	27-40-02-92
ECLASS 11.0	27-40-02-92	ECLASS 12.0	27-40-02-92
ECLASS 13.0	27-40-02-92	ECLASS 14.0	27-40-02-92
ECLASS 15.0	27-40-02-92		

Статус каталога / Изображения

Справочный листок технических данных





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

Crimping tools



Инструменты для обжима изолированных соединителей

Кабельные наконечники, вилочные кабельные наконечники, параллельные и последовательные соединители и разъемы

- Принудительная блокировка гарантирует качественный обжим
- Возможность разблокировки в случае ошибки при работе
- С упором для точного позиционирования контактов
- Проверено согласно DIN EN 60352 Ч. 2

Основные данные для заказа

Тип	CTI 6	Версия
Заказ №	9006120000	Инструмент для обжима, Обжимной инструмент для контактов,
GTIN (EAN)	4008190044527	0.5mm², 6mm², Овальный обжим, Двойной обжим
Кол.	1 ST	
Тип	CTI 6 G	Версия
Заказ №	9202850000	Инструмент для обжима, Инструмент для разделки кабеля под
Заказ № GTIN (EAN)	<u>9202850000</u> 4032248517855	Инструмент для обжима, Инструмент для разделки кабеля под изолированный кабельный наконечник, 0.5mm², 6mm², Овальный