# Справочный листок технических дан-

### LIR 6M8 V




Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com









Кабельные кольцевые наконечники с изоляцией, из ПВХ

- Стандартные исполнения
- Без пайки
- С конической горловиной для ввода

#### Основные данные для заказа

Версия	Кабельный наконечник,Изолированный кабель- ный соединитель,6 mm²,4 mm² - 6 mm²
Заказ №	<u>9200260000</u>
Тип	LIR 6M8 V
GTIN (EAN)	4032248410088
Кол.	100 Штука

# Справочный листок технических данных

Соответствовать

2.44 g





#### Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

## Технические данные

Сертификаты
-------------

ROHS

Масса нетто

Размеры и массы			
Ширина	35.1 mm	Ширина (в дюймах)	1.3819 inch

### Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS	Соответствует без исключения
REACH SVHC	Heт SVHC выше 0,1 wt%

#### Технические данные

Описание артикула	Кабельный кольцевой
	наконечник с изоляцией
	$6.0 \text{ mm}^2 / \text{M8}$

#### Соединители

Поперечное сечение соединительног провода, макс.	o 6 mm²	Поперечное сечение соединительног провода, мин.	ro 4 mm²
Поперечное сечение соединяемого провода	6 mm <sup>2</sup>	Изоляция	имеется, ПВХ
Размеры (болты)	M 8	Размеры	M 8
Материал / пластик	PVC	 Идентификационный цвет	желтый
Плотность соединения (S1)	1 mm	Внутренний диаметр (d1)	8.4 mm
Длина пластиковой манжеты (b)	14.15 mm		6.4 mm
Наружный диаметр (d)	15 mm		

#### Классификации

ETIM 6.0	EC001059	ETIM 7.0	EC001059
ETIM 8.0	EC001059	ETIM 9.0	EC001059
ETIM 10.0	EC001059	ECLASS 9.0	27-40-02-92
ECLASS 9.1	27-40-02-12	ECLASS 10.0	27-40-02-92
ECLASS 11.0	27-40-02-92	ECLASS 12.0	27-40-02-92
ECLASS 13.0	27-40-02-92	ECLASS 14.0	27-40-02-92
ECLASS 15.0	27-40-02-92		

Статус каталога / Изображения

# Справочный листок технических данных





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

### Аксессуары

#### **Crimping tools**



Инструменты для обжима изолированных соединителей

Кабельные наконечники, вилочные кабельные наконечники, параллельные и последовательные соединители и разъемы

- Принудительная блокировка гарантирует качественный обжим
- Возможность разблокировки в случае ошибки при работе
- С упором для точного позиционирования контактов
- Проверено согласно DIN EN 60352 Ч. 2

#### Основные данные для заказа

Тип	CTI 6	Версия
Заказ №	9006120000	Инструмент для обжима, Обжимной инструмент для контактов,
GTIN (EAN)	4008190044527	0.5mm², 6mm², Овальный обжим, Двойной обжим
Кол.	1 ST	
Тип	CTI 6 G	Версия
Заказ №	9202850000	Инструмент для обжима, Инструмент для разделки кабеля под
Заказ № GTIN (EAN)	<u>9202850000</u> 4032248517855	Инструмент для обжима, Инструмент для разделки кабеля под изолированный кабельный наконечник, 0.5mm², 6mm², Овальный

Статус каталога / Изображения