

Справочный листок технических данных


LIR 6M10 V

Weidmüller 

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



Кабельные кольцевые наконечники с изоляцией, из ПВХ

- Стандартные исполнения
- Без пайки
- С конической горловиной для ввода

Основные данные для заказа

Версия	Кабельный наконечник, Изолированный кабельный соединитель, 6 mm ² , 4 mm ² - 6 mm ²
Заказ №	9200270000
Тип	LIR 6M10 V
GTIN (EAN)	4032248410095
Кол.	100 Штука



LIR 6M10 V

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Сертификаты

ROHS	Соответствовать
------	-----------------

Размеры и массы

Глубина	8.1 mm	Глубина (дюймов)	0.3189 inch
Ширина	35.1 mm	Ширина (в дюймах)	1.3819 inch
Масса нетто	2.1 g		

Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS	Соответствует без исключения
REACH SVHC	Нет SVHC выше 0,1 wt%

Технические данные

Описание артикула	Кабельный кольцевой наконечник с изоляцией 6,0 mm ² / M10
-------------------	--

Соединители

Поперечное сечение соединительного провода, макс.	6 mm ²	Поперечное сечение соединительного провода, мин.	4 mm ²
Поперечное сечение соединяемого провода	6 mm ²	Изоляция	ПВХ, имеется
Размеры (болты)	M 10	Размеры	M 10
Материал / пластик	PVC	Идентификационный цвет	желтый
Плотность соединения (S1)	1 mm	Внутренний диаметр (d1)	10.5 mm
Длина пластиковой манжеты (b)	14.15 mm	Диаметр пластиковой манжеты (D)	6.4 mm
Наружный диаметр (d)	15 mm		

Классификации

ETIM 8.0	EC001059	ETIM 9.0	EC001059
ETIM 10.0	EC001059	ECLASS 14.0	27-40-02-92
ECLASS 15.0	27-40-02-92		

Аксессуары

Crimping tools



Инструменты для обжима изолированных соединителей

Кабельные наконечники, вилочные кабельные наконечники, параллельные и последовательные соединители и разъемы

- Принудительная блокировка гарантирует качественный обжим
- Возможность разблокировки в случае ошибки при работе
- С упором для точного позиционирования контактов
- Проверено согласно DIN EN 60352 Ч. 2

Основные данные для заказа

Тип	CTI 6	Версия
Заказ №	9006120000	Инструмент для обжима, Обжимной инструмент для контактов,
GTIN (EAN)	4008190044527	0.5mm ² , 6mm ² , Овальный обжим, Двойной обжим
Кол.	1 ST	
Тип	CTI 6 G	Версия
Заказ №	9202850000	Инструмент для обжима, Инструмент для разделки кабеля под
GTIN (EAN)	4032248517855	изолированный кабельный наконечник, 0.5mm ² , 6mm ² , Овальный обжим, Параллельный обжим
Кол.	1 ST	