## Справочный листок технических дан-

## Weidmüller **3**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com





Полностью изолированный соединительный разъем изготовлен из ПВХ или PC/PA

- Стандартные конструкции
- Без пайки

**LIB 6B26 VF** 

### Основные данные для заказа

Версия	Кабельный наконечник,Изолированный кабельный соединитель,4 mm² - 6 mm²,желтый
Заказ №	<u>9200510000</u>
Тип	LIB 6B26 VF
GTIN (EAN)	4032248410354
Кол.	100 Штука

# Справочный листок технических данных





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

### Технические данные

|--|

ROHS	Соответствовать		
Размеры и массы			
Глубина	8.3 mm	Глубина (дюймов)	0.3268 inch
Ширина	26 mm	Ширина (в дюймах)	1.0236 inch
Масса нетто	2.15 g		
Состояние соответствия RoHS	Соответствует без исключе	вния	
Состояние соответствия RoHS	Соответствует без исключе	ения	
REACH SVHC	Heт SVHC выше 0,1 wt%		
Технические данные			
Технические данные			
<b>Технические данные</b> Описание артикула	Изолированный стыковой соединитель 6,0 мм² LDC26,0 мм		

Поперечное сечение соединительного 6 mm <sup>2</sup>		Поперечное сечение соединительного 4 mm <sup>2</sup>		
провода, макс.		провода, мин.		
Изоляция	имеется	Размеры (длина вилки)	26 mm	
Размеры	26,0 мм	Материал / пластик	PVC	
Идентификационный цвет	желтый		6 mm	

### Классификации

ETIM 6.0	EC001059	ETIM 7.0	EC001059
ETIM 8.0	EC001059	ETIM 9.0	EC001059
ETIM 10.0	EC001059	ECLASS 9.0	27-40-02-12
ECLASS 9.1	27-40-02-12	ECLASS 10.0	27-40-02-12
ECLASS 11.0	27-40-02-12	ECLASS 12.0	27-40-02-12
ECLASS 13.0	27-40-02-12	ECLASS 14.0	27-40-02-12
ECLASS 15.0	27-40-02-12		

Статус каталога / Изображения

# Справочный листок технических данных

## Weidmüller **3**


**LIB 6B26 VF** 

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

## Изображения



# Справочный листок технических данных

### **LIB 6B26 VF**



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

### Аксессуары

### **Crimping tools**



Инструменты для обжима изолированных соединителей

Кабельные наконечники, вилочные кабельные наконечники, параллельные и последовательные соединители и разъемы

- Принудительная блокировка гарантирует качественный обжим
- Возможность разблокировки в случае ошибки при работе
- С упором для точного позиционирования контактов
- Проверено согласно DIN EN 60352 Ч. 2

#### Основные данные для заказа

Тип	CTI 6	Версия
Заказ №	9006120000	Инструмент для обжима, Обжимной инструмент для контактов,
GTIN (EAN)	4008190044527	0.5mm², 6mm², Овальный обжим, Двойной обжим
Кол.	1 ST	
Тип	CTI 6 G	Версия
Заказ №	9202850000	Инструмент для обжима, Инструмент для разделки кабеля под
		., ., ., ., ., ., ., ., ., ., ., ., ., .
GTIN (EAN)	4032248517855	изолированный кабельный наконечник, 0.5mm², 6mm², Овальный