Справочный листок технических дан-

HTF ZRV



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com



Инструменты для обжима контактов Weidmüller DFF и ZRV

- Принудительная блокировка гарантирует качественный обжим
- Возможность разблокировки в случае ошибки при работе
- С упором для точного позиционирования контактов

Основные данные для заказа

Лнструмент для обжима, Обжимной инстру- мент для контактов, 0.2mm², 1mm², Обжим FoderBcrimp	
9014840000	
HTF ZRV	
4008190949969	
1 Штука	

Справочный листок технических данных





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Разме	ры и	массы
-------	------	-------

Ширина	200 mm	Ширина (в дюймах)	7.874 inch
Масса нетто	452.7 g		

Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS	Не затронуто
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	2159813b-98fd-4068-b62a-bc89a046c012

Технические данные

Описание артикула	Обжимной инструмент	Исполнение	механическая, без
	для плоских контактов		сменных вставок
	ZRV или MKF		

Описание контактов

Вид контакта	Weidmüller ZRV	Поперечное сечение провода, макс., AWG	AWG 17
Поперечное сечение провода, мин., AWG	AWG 24	Диапазон обжимаемых проводников, макс.	1 mm ²
Диапазон обжимаемых проводников, мин.	0.2 mm ²		

Характеристики инструмента — обжим

Кабельные наконечники для проводов 1 mm ²	Кабельные наконечники для проводов 0.2 mm ²
с сечением, макс.	с сечением, мин.
Вил/профиль обжима Обжим FoderBcrimp	

Классификации

ETIM 6.0	EC000168	ETIM 7.0	EC000168
ETIM 8.0	EC000168	ETIM 9.0	EC000168
ETIM 10.0	EC000168	ECLASS 9.0	21-04-38-11
ECLASS 9.1	21-04-38-11	ECLASS 10.0	21-04-38-11
ECLASS 11.0	21-04-38-11	ECLASS 12.0	21-04-38-11
ECLASS 13.0	21-04-38-11	ECLASS 14.0	21-04-38-11
ECLASS 15.0	21-04-38-11		

Статус каталога / Изображения

Справочный листок технических данных



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

HTF ZRV

Изображения



